

G 7114 C SC AutoDos
프리스탠딩 식기세척기
33 dB | 수저 선반 | 엑스트라컴포트 C 바스켓 | 오토도스 | Miele@home



- 서비스 수명 20 년과 동등한 수준으로 테스트*
- 편리하고 좋은 결과, 일상 사용에 안성맞춤 - 엑스트라컴포트 C 바스켓
- 편리함, 효율적, 지속 가능함 - PowerDisk의 세제 자동 투입을 통한 최적의 결과
- 더 많은 정보 옵션과 현대적인 가전기기 네트워킹 - Miele@home
- 한 시간 이내에 완벽한 결과 - 퀵파워워시
- 완전한 건조 - 밀레 자동도어열림 건조

* G 5000과 G 7000 식기세척기 시리즈 개발 단계에서 밀레는 다양한 프로그램으로 5,600 회의 세탁 사이클 (20 년간 1 년에 280 회의 세탁 사이클과 동등한 횟수)을 통해 모델 및 핵심 부품의 견증을 마쳤습니다. 더 알아보기: miele.com/20years

EAN: 4002516465607 / Material number: 11874500 / Old Material Number: 21711418ROK

일반 정보	
모델 식별 코드	G 7114 C SC AutoDos
제조사 제품 번호	11874500
EAN 번호	4002516465607
마케팅 클래스	Gold
모델	
프리스탠딩 식기세척기	•
60 cm 식기세척기	•
디자인	
컨트롤 패널 색깔	스테인리스 스틸/클린스틸
조절판넬 버전	일자형 페이스 패널
조절 유형	프로그램 선택 버튼
디스플레이	1 줄 선명한 텍스트 디스플레이
디스플레이 색상	화이트
다중 언어	•
편의성	
Miele@home을 통한 네트워킹	•
파워디스크를 통한 자동 투입	•
도어닫힘키트	컴포트클로즈
남은 시간 디스플레이	•
최대 24시간 예약 세척	•
작동 표시등	디스플레이
디스플레이 언어 선택	•
효율성	
20 µPa 기준 소음 dB(A)	33
에코피드백	•
증명된 위생	•
온수 연결	•
식기량 절반 인식	•
결과 품질	
담수 식기세척기	•
AutoOpen 건조	•
센서건조	•
연수화 시스템	최대 70° dH 유니버설 연수기, 낮은 소금 소비량, 브릴리언트 글라스케어
응축 건조 활성화	•
브릴리언트 유리 케어	•
세탁 프로그램	
퀵파워워시	•
에코	•
자동	•
강력세척 75 °C	•
파워워시	•
섬세세척	•
초저소음(30 dB(A) re 20 µPa)	•
제품 관리	•
식기세척기 옵션	
자동세제투입장치(AutoDos)	•
신속	•
추가 세척	•
추가 건조	•

G 7114 C SC AutoDos
프리스탠딩 식기세척기
33 dB | 수저 선반 | 엑스트라컴포트 C 바스켓 | 오토도스 | Miele@home




EAN: 4002516465607 / Material number: 11874500 / Old Material Number: 21711418ROK

바스켓 디자인	
수저 넣기	3D 멀티플렉스 트레이 C
플렉스케어 컵 선반	1
바스켓 디자인	엑스트라컴포트 C
안전	
누수 방지 시스템	•
필터 표시등	•
안전 잠금	•
위생 정보	•
기술 데이터	
최소 설치 너비(mm)	600
최대 설치 너비(mm)	600
최소 설치 높이(mm)	845
최대 설치 높이(mm)	880
설치 깊이(mm)	600
기기 너비(mm)	598
기기 높이(mm)	845
기기 깊이(mm)	600
도어 열림에 필요한 깊이(cm)	119,5
순 중량(kg)	59,0
총 소비전력(kW)	1,80
전압(V)	220
퓨즈 정격(A)	10
단계 수	1
전기 주파수 표준	60
급수호스 길이(m)	1,50
배수호스 길이(m)	1,50
전원공급전선 길이(m)	1,70
제공하는 액세서리	
파워디스크 6 개 바우처	•
사용 가능한 디스플레이 언어	
다중 언어를 통해 사용 가능한 디스플레이 언어	中文, 繁體中文, deutsch, english (GB), 한국어

G 7114 C SC AutoDos

프리스탠딩 식기세척기

33 dB | 수저 선반 | 엑스트라컴포트 C 바스켓 | 오토도스 | Miele@home



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)