

KMDA 7473 FL-U Silence
후드 내장 인덕션 전기레인지
재순환 모드를 위한 사일런스 모터 및 플렉스 영역 2 개 포함



- 밀레의 가장 조용한 투인원 기술 - 사일런스 모터
- 유연한 설치 - 덕트 재순환(예: DFKS-UR 포함) 혹은 플러그 앤 플레이
- 충분한 공간 - 2 개의 플렉스 영역을 포함한 4 개의 넉넉한 조리 영역
- 자동 팬 출력 조절 - Con@ctivity
- 숫자 디스플레이로 실속있는 관리 - 콤포트셀렉트 플러스

EAN: 4002516721468 / Material number: 12265270 / Old Material Number: 26747379ROK

일반 정보	
모델 식별 코드	KMDA 7473 FL-U Silence
제조사 제품 번호	12265270
EAN 번호	4002516721468
마케팅 클래스	Gold
설치 형태	
후드 결합형 인덕션 쿡탑	•
작동 모드	
옵션 액세서리를 통해 유도되는 재순환 공기	DFK-xxxx, DUU 1500, DUU 600
유도되지 않은 재순환 공기(플러그 앤 플레이 설치)	•
디자인	
우아한 세라믹 글라스 표면	•
완전매립	•
세라믹 표면 색상	블랙
일반 매립형 설치	•
완전매립형 쿡커후드	•
커버 그릴 색상	스테인리스 스틸
화구 세부사항	
화구 수	4
화구 수	2
최대 팬의 수	4
파워플렉스 조리 영역	
번호	4
유형	플렉스 조리 영역
직경(mm)	Ø 110-210
출력(W)	2100
부스터(W)	3000
1 번째 화구/조리 공간	
위치	왼쪽
유형	플렉스 쿡킹 존
크기(mm)	210x420
최대 부스터 출력 세기(W)	3700
최대 출력(W)	3000
2 번째 화구/조리 공간	
위치	오른쪽
유형	플렉스 쿡킹 존
크기(mm)	210x420
최대 부스터 출력 세기(W)	3700
최대 출력(W)	3000
사용자 편의성	
센서조절장치로 작동	컴포트셀렉트 플러스
Miele@home	•
Con@ctivity	•
출력 세기 디지털 디스플레이	•
디스플레이 색상	옐로우
자동 가열	•
상시 팬 인식	•
보온	•
스탑 앤 고 기능	•
리콜 기능	•
남은 시간 알림	•

KMDA 7473 FL-U Silence

후드 내장 인덕션 전기레인지

재순환 모드를 위한 사일런스 모터 및 플렉스 영역 2 개 포함



EAN: 4002516721468 / Material number: 12265270 / Old Material Number: 26747379ROK

안전 전원차단	•
개인 설정 옵션 (예: 신호음)	•
활성탄 필터 교체 표시등	•
작동 시간 5 분 또는 15 분	•
그리스 필터 교체 표시등	•
효율성	
사일런스 모터	•
전원이 꺼졌을 때의 정격 전력(W)	0.5
대기 모드에서의 정격 전력(W)	0.8
네트워크에 연결된 대기 모드에서의 정격 전력(W)	2.0
자동으로 전원이 꺼질 때까지 소요되는 시간(분)	10
자동으로 대기 모드로 전환될 때까지 소요되는 시간(분)	10
자동으로 네트워크에 연결된 대기 모드로 전환될 때까지 소요되는 시간(분)	10
세척 편의성	
청소가 쉬운 세라믹 글라스	•
쉽게 청소 가능한 캐노피 인테리어-클린커버	•
와이프 프로텍션	•
재순환	
EN 61591를 준수하는 최소 레벨 배기량(m³/h)	145
EN 61591를 준수하는 최대 레벨 배기량(m³/h)	465
EN 61591에 따른 부스터 레벨 배기량(m³/h)	510
EN 60704-3를 준수하는 최소 레벨 소음(dB(A) re 1 pW)	47.0
EN 60704-3를 준수하는 최대 레벨 소음(dB(A) re 1 pW)	68.0
EN 60704-3 기준에 따른 강력 레벨에서의 소음 세기(dB(A) re 1 pW)	70.0
EN 60704-2-13를 준수하는 최소 레벨 음압(dB(A) re 20 µPa)	34.0
EN 60704-2-13를 준수하는 최대 레벨 음압(dB(A) re 20 µPa)	55.0
EN 60704-2-13 기준에 따른 강력 레벨에서의 소음 압력 (dB(A) re 20 µPa)	57.0
안전	
안전 전원차단	•
잠금 기능	•
시스템 잠금	•
내장 쿨링 팬	•
과열 방지	•
잔존열 표시기	•
기술 데이터	
치수(mm)(너비)	800
치수(mm)(높이)	200
치수(mm)(깊이)	520
연결 박스를 포함한 케이스 높이 (mm)	200
일반 매립 설치 따내기 치수(너비)(mm)	780 mm
일반 매립 설치 따내기 치수(깊이)(mm)	500 mm
완전매립 설치를 위한 내부 따내기 치수(너비)(mm)	780
완전매립 설치 내부 따내기 치수(깊이)(mm)	500
무게 (kg)	15
완전매립 설치 포함 외부 따내기 치수(너비)(mm)	804
완전매립 설치 포함 외부 따내기 치수(깊이)(mm)	524
총 소비전력(kW)	7.50
전압(V)	230
주파수(Hz)	50 – 60
전원공급전선 길이(m)	1.6

KMDA 7473 FL-U Silence
후드 내장 인덕션 전기레인지
재순환 모드를 위한 사일런스 모터 및 플렉스 영역 2 개 포함





EAN: 4002516721468 / Material number: 12265270 / Old Material Number: 26747379ROK

제공하는 액세서리	
주전원 케이블	•
숯 필터 DKF 35-P	•
플러그 앤 플레이 어댑터	•

재순환 모드를 위한 사일런스 모터 및 플렉스 영역 2 개 포함




	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	—	—
KMDA 7473 FR-U	—	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	—	—
KMDA 7473 FL-U	—	✓	✓✓



KMDA7473FL/FR - Operating options

KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL, KMDA7473-1FL - flush




KMDA7272-1FL, KMDA7272FL, KMDA7473FL, KMDA7473-1FL



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Air circulation

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Plug&Play

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush, Plug&Play



KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top,
Plug&Play




KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view flush+X, Plug&Play

KMDA7272-1FL, KMDA7473-1FL/FL MattFinish,
KMDA7272FL, KMDA7473FL - Side view lying on top+X,
Plug&Play

KMDA 7473 FL-U Silence

후드 내장 인덕션 전기레인지




재순환 모드를 위한 사일런스 모터 및 플렉스 영역 2 개 포함



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
1 Basis

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
2 Basis




KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
3 Basis



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
4 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
5 Circulating air

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
6 Circulating air



KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
13 Circulating air


KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FL MattFinish/FR,
KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - Installation variant
14 Circulating air

KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling
template, Installation depth 20 cm


KMDA 7473 FL-U Silence

후드 내장 인덕션 전기레인지


재순환 모드를 위한 사일런스 모터 및 플렉스 영역 2 개 포함



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, drilling template



KMDA7272FL, KMDA7473FL - flush installation, drilling template, Installation depth 21 cm



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR - surface installation, 21 cm, drilling template