

KMDA 7876-1 FL MattFinish
후드 내장 인덕션 전기레인지

800 mm | 배출 및 재순환 | 사일런스 모터 | 파워플렉스 XL 쿠킹 존 | 매트 마감



- 밀레의 가장 조용한 투인원 기술 - 사일런스 모터
- 특별한 주방 디자인을 위한 우아한 표면 - 무광마감
- 충분한 공간 - 2개의 파워플렉스 XL 공간을 포함하는 4개의 넉넉한 조리 영역
- Con@ctivity 및 Miele@home을 통한 네트워킹
- 유연한 설치 - 플러그 앤 플레이 또는 덕트형 재순환 또는 배기형 시스템

EAN: 4002516990413 / Material number: 12969810 / Old Material Number: 26787675ROK

일반 정보	
모델 식별 코드	KMDA 7876-1 FL MattFinish
제조사 제품 번호	12969810
EAN 번호	4002516990413
마케팅 클래스	Diamond
설치 형태	
후드 결합형 인덕션 쿡탑	•
작동 모드	
옵션 액세서리를 통해 유도되는 배기 공기	DFK-xxxx,DMK 150-1
옵션 액세서리를 통해 유도되는 재순환 공기	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
유도되지 않은 재순환 공기(플러그 앤 플레이 설치)	•
디자인	
우아한 세라믹 글라스 표면	•
완전매립	•
세라믹 표면 색상	매트 블랙
일반 매립형 설치	•
굽힘 방지 표면	MattFinish
지문 방지 효과	•
완전매립형 쿠키후드	•
커버 그릴 색상	블랙
그리스 필터 색상	블랙
화구 세부사항	
화구 수	4
화구 수	2
최대 팬의 수	4
파워플렉스 조리 영역	
번호	4
유형	파워플렉스 XL 조리 영역
직경(mm)	Ø 150 - 230
출력(W)	2100
부스터(W)	3000
트윈 부스터(W)	3650
1 번째 화구/조리 공간	
위치	왼쪽
유형	파워플렉스 XL 쿠킹 존
크기(mm)	230x460
최대 부스터 출력 세기(W)	4800
최대 출력(W)	3400
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	7300
2 번째 화구/조리 공간	
위치	오른쪽
유형	파워플렉스 XL 쿠킹 존
크기(mm)	230x460
최대 부스터 출력 세기(W)	4800
최대 출력(W)	3400
최대 트윈 부스터 출력 세기(W)	7300
사용자 편의성	
센서조절장치로 작동	컴포트셀렉트 화이트
Miele@home	•
Con@ctivity	•
출력 세기 디지털 디스플레이	•

KMDA 7876-1 FL MattFinish
후드 내장 인덕션 전기레인지

800 mm | 배출 및 재순환 | 사일런스 모터 | 파워플렉스 XL 쿠킹 존 | 매트 마감



EAN: 4002516990413 / Material number: 12969810 / Old Material Number: 26787675ROK

디스플레이 색상	화이트
자동 가열	•
상시 팬 인식	•
보온	•
스탑 앤 고 기능	•
리콜 기능	•
남은 시간 알림	•
안전 전원차단	•
개인 설정 옵션 (예: 신호음)	•
활성탄 필터 교체 표시등	•
작동 시간 5 분 또는 15 분	•
그리스 필터 교체 표시등	•
쉽게 청소 가능한 캐노피 인테리어-클린커버	•
효율성	
에너지 효율 등급(A+++ - D)	A+
연간 에너지 소비량(kWh/year)	31.3
전원이 꺼졌을 때의 정격 전력(W)	0.3
유체 역학 효율 등급	A
네트워크에 연결된 대기 모드에서의 정격 전력(W)	2.0
자동으로 전원이 꺼질 때까지 소요되는 시간(분)	10
자동으로 대기 모드로 전환될 때까지 소요되는 시간(분)	10
자동으로 네트워크에 연결된 대기 모드로 전환될 때까지 소요되는 시간(분)	10
그리스 필터링 효율성 등급	A
세척 편의성	
청소가 쉬운 세라믹 글라스	•
와이프 프로텍션	•
주방후드 내부의 빠른 청소	•
주방후드 내부의 집중 청소	•
배기	
EN 61591를 준수하는 최소 레벨 배기량(m³/h)	205
EN 61591를 준수하는 최대 레벨 배기량(m³/h)	533
EN 61591에 따른 강력 레벨 배기량(m³/h)	606
EN 60704-3를 준수하는 최소 레벨 소음(dB(A) re 1 pW)	41
EN 60704-3를 준수하는 최대 레벨 소음(dB(A) re 1 pW)	64
EN 60704-3에 따른 부스터 레벨 소음 수준(dB(A) re 1pW)	68
EN 60704-2-13를 준수하는 최소 레벨 음압(dB(A) re 20 µPa)	28.0
EN 60704-2-13를 준수하는 최대 레벨 음압(dB(A) re 20 µPa)	51.0
EN 60704-2-13 기준에 따른 강력 레벨에서의 소음 압력 (dB(A) re 20 µPa)	54.0
재순환	
EN 61591를 준수하는 최소 레벨 배기량(m³/h)	160
EN 61591를 준수하는 최대 레벨 배기량(m³/h)	475
EN 61591에 따른 부스터 레벨 1에서의 배기량(m³/h)	510
EN 60704-3를 준수하는 최소 레벨 소음(dB(A) re 1 pW)	46.0
EN 60704-3를 준수하는 최대 레벨 소음(dB(A) re 1 pW)	68.0
EN 60704-3에 따른 부스터 레벨 1에서의 소음(dB(A) re 1 pW)	70.0
EN 60704-2-13를 준수하는 최소 레벨 음압(dB(A) re 20 µPa)	33.0
EN 60704-2-13를 준수하는 최대 레벨 음압(dB(A) re 20 µPa)	55.0
EN 60704-2-13에 따른 부스터 레벨 1에서의 음압(dB(A) re 20 µPa)	57.0

KMDA 7876-1 FL MattFinish

후드 내장 인덕션 전기레인지

800 mm | 배출 및 재순환 | 사일런스 모터 | 파워플렉스 XL 쿠킹 존 | 매트 마감



EAN: 4002516990413 / Material number: 12969810 / Old Material Number: 26787675ROK

안전

안전 전원차단

•

잠금 기능

•

시스템 잠금

•

내장 쿨링 팬

•

과열 방지

•

잔존열 표시기

•

창문 접촉 스위치 연결

•

기술 데이터

치수(mm)(너비)

800

치수(mm)(높이)

238

치수(mm)(깊이)

520

연결 박스를 포함한 케이스 높이 (mm)

238

일반 매립 설치 따내기 치수(너비)(mm)

780 mm

일반 매립 설치 따내기 치수(깊이)(mm)

500 mm

완전매립 설치를 위한 내부 따내기 치수(너비)(mm)

780

완전매립 설치 내부 따내기 치수(깊이)(mm)

500

무게 (kg)

20

완전매립 설치 포함 외부 따내기 치수(너비)(mm)

804

완전매립 설치 포함 외부 따내기 치수(깊이)(mm)

524

총 소비전력(kW)

7.50

전압(V)

230

주파수(Hz)

50 – 60

전원공급전선 길이(m)

1.6

제공하는 액세서리

주전원 케이블

•

숯 필터 DKF 35-P


•

플러그 앤 플레이 어댑터


•

KMDA 7876-1 FL MattFinish 후드 내장 인덕션 전기레인지


800 mm | 배출 및 재순환 | 사일런스 모터 | 파워플렉스 XL 쿠킹 존 | 매트 마감




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view flush+X



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view lying on top, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view flush, Plug&Play

KMDA 7876-1 FL MattFinish 후드 내장 인덕션 전기레인지


800 mm | 배출 및 재순환 | 사일런스 모터 | 파워플렉스 XL 쿠킹 존 | 매트 마감




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 3 Basis - drawing




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 4 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 6 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 9 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 10 Exhaust air

KMDA 7876-1 FL MattFinish 후드 내장 인덕션 전기레인지


800 mm | 배출 및 재순환 | 사일런스 모터 | 파워플렉스 XL 쿠킹 존 | 매트 마감




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 11 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 12 Exhaust air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 13 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL - Installation variant 14 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL - flush, drilling template,
Installation depth 23,8 cm



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL - surface installation,
drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeugeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL - surface installation,
24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL - flush, drilling template,
Installation depth 24,8 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL
MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL - Operating
options