


CS 1221-1 I
Élément ProLine
avec une zone de cuisson à induction



- Design professionnel – Vitrocéramique avec cadre de 380 mm 380 mm de large
- Flexibilité : 1 zone de cuisson très large (un ø jusqu'à 30 cm)
- Commande simple, directe : à l'aide de boutons de commande métal
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Sécurité : affichage fonctionnement et chaleur résiduelle.

Code EAN: 4002515019368 / Numéro de matériel: 09047630 / Ancien Numéro de matériel: 27122152D

| | |
|--|-----------------------|
| Type de chauffage | |
| Type de chauffage | Induction |
| Modèle | |
| ProLine | • |
| Design | |
| Surface vitrocéramique | • |
| Cadre inox tout autour | • |
| Sérigraphie | LightPrint |
| Logo Miele imprimé dans l'inox | • |
| Encastrement avec cadre | • |
| Équipement zones cuisson | |
| Nombre de zones de cuisson | 1 |
| 1e zone/zone de cuisson | |
| Position | central |
| Type | Zone de cuisson vario |
| Taille en mm | Ø 180-300 |
| Puissance max. en W avec Booster | 3000 |
| Puissance max. en W | 2400 |
| Puissance max. en W avec TwinBooster | 3700 |
| Confort d'utilisation | |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles | • |
| Début de cuisson automatique | • |
| Maintien au chaud | • |
| Commande par bouton | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Utilisation de la chaleur résiduelle | • |
| Confort d'entretien | |
| Vitrocéramique facile à nettoyer | • |
| Sécurité | |
| Sécurité Oubli | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Ventilateur de refroidissement intégré | • |
| Sécurité anti-surchauffe | • |
| Indicateur de chaleur résiduelle | • |
| Indicateur de fonctionnement | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions (l x h x p) en mm | 73 x 380 x 520 |
| Dimensions en mm (largeur) | 380 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 73 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 520 |
| Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard | 364 |
| Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard | 500 |
| Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) | 73 |
| Poids en kg | 9 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,70 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,0 |
| Tension en V | 230 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |

CS 1221-1 I
Élément ProLine
avec une zone de cuisson à induction




Code EAN: 4002515019368 / Numéro de matériel: 09047630 /
Ancien Numéro de matériel: 27122152D

Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Oui

CS 1221-1 I
Élément ProLine
avec une zone de cuisson à induction



CS 1221-1 I, CS 1222 I (Installation drawing)