

## DA 420 V-6 EXT Puristic Varia Hotte pour îlot

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 898 mm
- Toujours la bonne hauteur – Réglage motorisé de la hauteur
- Éclairage puissant et homogène : 4 lampes halogènes LED
- Confort d'utilisation unique : Con@ctivity 2.0
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele

A+

Code EAN: 4002515313763 / Numéro de matériel: 09598380 / Ancien Numéro de matériel: 28420656D

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Modèle</b>   |                  |
| Hotte îlot  | •                |
| <b>Modes de cuisson</b>   |                  |
| Type d'évacuation d'air   | Évacuation d'air |
| Fonctionnement externe  | •                |
| <b>Design</b>   |                  |
| Coloris   | Inox             |
| Ajustements individuels à la demande du client                            | •                |
| Hauteur variable possible en fabrication spéciale                         | •                |
| Largeur variable possible en fabrication spéciale                         | •                |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                  |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                |
| Commande électronique   | •                |
| Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)                         | 3                |
| Application Miele@mobile  | •                |
| Désactivation programmable du niveau Booster                              | •                |
| Durée arrêt différé 5/15 min.   | •                |
| Indicateur de saturation du filtre à graisses                             | •                |
| Saturation du filtre à graisses programmable                              | •                |
| Pack Silence  | •                |
| Hood in motion  | •                |
| Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer                           | •                |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                  |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an                                 | 8,8              |
| Classe d'efficacité de la dynamique des fluides                           | -                |
| Classe d'efficacité lumineuse   | A                |
| Consommation d'énergie annuelle en kWh/an                                 | 8,8              |
| Classe pour le degré de saturation des graisses                           | -                |
| Classe d'efficacité lumineuse   | A                |
| <b>Système de filtration</b>  |                  |
| Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches) | 3                |
| <b>Éclairage</b>  |                  |
| LED   | •                |
| Nombre x Watt   | 4 x 3 W          |
| Puissance d'éclairage en Lx   | 600 lx           |
| Température de couleur en K   | 3500 Kelvin      |
| Variateur de luminosité   | •                |
| <b>Sécurité</b>   |                  |
| Sécurité Oubli  | •                |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |                  |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm          | 755              |
| Largeur du fût en mm  | 898              |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm          | 1045             |
| Hauteur du fût en mm  | 70               |
| Profondeur du fût en mm   | 598              |
| Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques           | 450              |
| Poids net en kg   | 34,0             |

## DA 420 V-6 EXT Puristic Varia

Hotte pour îlot

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.




Code EAN: 4002515313763 / Numéro de matériel: 09598380 /  
Ancien Numéro de matériel: 28420656D

|  |            |
|--|------------|
| Raccordement fixe  | •          |
| Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz<br>(puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650        |
| Puissance totale de raccordement en kW   | 0,51       |
| Tension en V   | 230        |
| Protection par fusible en A  | 10         |
| Nombre de phases   | 1          |
| Fréquence en Hz  | 50         |
| <b>Instructions de montage</b>   |            |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur   | •          |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm   | 150        |
| Cheminée télescopique  | •          |
| <b>Accessoires fournis</b>   |            |
| Clé de communication Con@ctivity 2.0 pour KM   | XKS 3000 Z |
| Clapet anti-retour   | •          |
| <b>Accessoires disponibles en option</b>   |            |
| Filtre à charbon actif   | Nein       |

DA 420 V-6 EXT Puristic Varia

Hotte pour îlot

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



DA 420 V-6, DA 4208 VD (Installation drawing)