

H 6167 EP

Four

Horloge électronique et fonction HydraCook pour un résultat de cuisson parfait.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip
- Protège contre les brûlures – Façade froide

A⁺

Code EAN: 4002515475751 / Numéro de matériel: 09858470 /
Ancien Numéro de matériel: 22616751D

| Construction et design | |
|---|-----------------|
| Cuisinière encastrable | • |
| Couleur de l'appareil | Inox/CleanSteel |
| Bouton escamotable | • |
| Avantages gustatifs | |
| Chauffage accéléré | • |
| Modes de cuisson | |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Rôtissage automatique | • |
| Chaleur tournante Eco | • |
| Modes de fonctionnement grill | • |
| Gril | • |
| Chaleur tournante + | • |
| Cuisson intensive | • |
| Fonction HydraCook | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Chaleur sole | • |
| Turbogrill | • |
| Confort d'utilisation | |
| Écran | EasyControl |
| Réglages personnalisés | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
| Confort d'entretien | |
| Inox/CleanSteel Inox antitraçage | • |
| Auto-nettoyage par pyrolyse | • |
| Catalyseur | • |
| Résistance de grill rabattable | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec façade froide | • |
| Sécurité Oubli | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Verrouillage de porte en mode Pyrolyse | • |
| Commande de la table de cuisson | |
| Combinaison avec table de cuisson à induction | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'introduction | 5 |

H 6167 EP

Four

Horloge électronique et fonction HydraCook pour un résultat de cuisson parfait.



Code EAN: 4002515475751 / Numéro de matériel: 09858470 /

Ancien Numéro de matériel: 22616751D

| | |
|--|-----------------|
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1 | 5 |
| Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2 | 5 |
| Marquage des niveaux d'introduction | • |
| Éclairage de l'enceinte | 1 spot halogène |
| Températures min. en °C | 30 |
| Températures max. en °C | 300 |
| Largeur de la niche min. en mm | 560 |
| Largeur de la niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 600 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 600 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 554 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 579 |
| Températures en °C | 30–300 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 547 |
| Poids en kg | 47,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 10,90 |
| Tension en V | 230 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Nombre de phases | 3 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Accessoires fournis | |
| Plaque de cuisson perforée avec PerfectClean | 1 |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean | 1 |
| Grille de cuisson PyroFit | 1 |
| Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire) | 1 |
| Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire) | 1 |
| Pastilles détartrantes | 2 |

H 6167 EP

Four

Horloge électronique et fonction HydraCook pour un résultat de cuisson parfait.

