

DA 3366

Hotte murale

LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile



- Design élégant : déflecteur plat d'une largeur de 595 mm 595 mm
- Niveau de puissance – 430 m3/h 430 m3/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

C

Code EAN: 4002515520185 / Numéro de matériel: 09884120 / Ancien Numéro de matériel: 28336655D

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 13-P
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande mécanique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Curseur	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	61,4
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	61,4
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	D
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	320 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	150
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	240
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	430
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	58,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	35,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	45,0

DA 3366

Hotte murale

LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile




Code EAN: 4002515520185 / Numéro de matériel: 09884120 /  
Ancien Numéro de matériel: 28336655D

<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	80
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	150
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	300
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	58,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	55,0
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	595
Hauteur du fût en mm	34
Profondeur du fût en mm	275
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,11
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DA 3366

Hotte murale

LED à éco. d'énergie et interrupteur coulissant pr. usage facile



DA 3360, DA 3366 (Installation drawing)