

H 6166 E

Four

Horloge électronique et fonction HydraCook pour un résultat de cuisson parfait.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip
- Protège contre les brûlures – Façade froide

A+

Code EAN: 4002515476123 / Numéro de matériel: 09894040 / Ancien Numéro de matériel: 22616650D

<b>Construction et design</b>		
Cuisinière encastrable		•
Couleur de l'appareil		Inox/CleanSteel
Bouton escamotable		•
<b>Avantages gustatifs</b>		
Chauffage accéléré		•
<b>Modes de cuisson</b>		
Décongélation		•
Programmes automatiques		•
Rôtissage automatique		•
Chaleur tournante Eco		•
Modes de fonctionnement grill		•
Gril		•
Chaleur tournante +		•
Cuisson intensive		•
Fonction HydraCook		•
Chaleur sole-voûte		•
Chaleur sole		•
Turbogrill		•
<b>Confort d'utilisation</b>		
Écran		EasyControl
Réglages personnalisés		•
Fonctions de Minuterie		•
Affichage de l'heure		•
Fonction Minuterie		•
Programmation du début du temps de cuisson		•
Programmation de la fin du temps de cuisson		•
Programmation du temps de cuisson		•
Affichage de la température réelle		•
Affichage de température de consigne		•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte		•
Température préconisée		•
<b>Efficacité et durabilité</b>		
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)		A+
<b>Confort d'entretien</b>		
Inox/CleanSteel Inox antitrace		•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique		•
Résistance de grill rabattable		•
Porte CleanGlass		•
<b>Sécurité</b>		
Système de refroidissement avec façade froide		•
Sécurité Oubli		•
Verrouillage de la mise en marche		•
<b>Commande de la table de cuisson</b>		
Combinaison avec table de cuisson électrique		•
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Volume de l'enceinte de cuisson en l		76
Nombre de niveaux d'introduction		5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson		5

H 6166 E

Four

Horloge électronique et fonction HydraCook pour un résultat de cuisson parfait.



Code EAN: 4002515476123 / Numéro de matériel: 09894040 /  
Ancien Numéro de matériel: 22616650D

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson	2	5
Marquage des niveaux d'introduction		•
Éclairage de l'enceinte		1 spot halogène
Températures min. en °C		30
Températures max. en °C		300
Largeur de la niche min. en mm		560
Largeur de la niche max. en mm		568
Hauteur de la niche min. en mm		600
Hauteur de la niche max. en mm		600
Profondeur de la niche en mm		550
Largeur des appareils en mm		554
Hauteur de l'appareil en mm		579
Profondeur de l'appareil en mm		547
Poids en kg		47,0
Puissance totale de raccordement en kW		11,30
Tension en V		230
Fréquence en Hz		50
Nombre de phases		3
Protection par fusible en A		16
<b>Accessoires fournis</b>		
Plaque de cuisson perforée avec PerfectClean		1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean		1
Grille de cuisson avec PerfectClean		1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean (paire)		1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)		1
Pastilles détartrantes		2

H 6166 E

Four

Horloge électronique et fonction HydraCook pour un résultat de cuisson parfait.

