

CSDA 1010

ProLine avec hotte de table

composé de 2 tables de cuisson à induction et une hotte centrale.



- Design pro : bandeau de commande incliné avec boutons métal
- Induction : 4 zones de cuisson dont 2 zones de cuisson/mijotage
- Nombreuses puissances : fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant

A+

Code EAN: 4002515683958 / Numéro de matériel: 10326440 / Ancien Numéro de matériel: 27101050D

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage gauche	Induction
Type de chauffage droite	Électrique avec induction
<b>Modèle</b>	
Dominos avec hotte de table	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Élément de gaine plate en option	DFK- xxxx
Kit de recyclage en option	DUU 1000-2
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Logo Miele imprimé dans l'inox	•
<b>Nombre de zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W avec Booster	2200
Puissance max. en W	1400
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone pour cuire/rôtir
Taille en mm	Ø 200 / 200x300
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec TwinBooster	3700
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Taille en mm	Ø 200 / 200x300
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance max. en W avec TwinBooster	3700
<b>4e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W avec Booster	2200
Puissance max. en W	1400
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par bouton	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Début de cuisson automatique	•
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Niveaux de puissance (chiffre sans le niveau booster, hotte de table)	3
Niveau Booster (hotte de table)	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•

CSDA 1010

ProLine avec hotte de table

composé de 2 tables de cuisson à induction et une hotte centrale.



Code EAN: 4002515683958 / Numéro de matériel: 10326440 / Ancien Numéro de matériel: 27101050D

<b>Afficher</b>	
Indicateur de chaleur résiduelle pour chaque zone de cuisson	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	27,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	-
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	185
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	370
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	535
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	31,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	54,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	100
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	275
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	450
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	500
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	42,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0

CSDA 1010

ProLine avec hotte de table

composé de 2 tables de cuisson à induction et une hotte centrale.



Code EAN: 4002515683958 / Numéro de matériel: 10326440 /

Ancien Numéro de matériel: 27101050D

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 55,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 58,0

#### Sécurité (table de cuisson)

Sécurité Oubli •

Verrouillage de la mise en marche •

Surveillance des anomalies •

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

#### Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur) 885

Dimensions en mm (hauteur) 257

Dimensions en mm (profondeur) 520

Hauteur du fût en mm 258

Largeur du fût en mm 125

Profondeur du fût en mm 520

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard 869

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard 500

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) 236

Poids en kg 27

Puissance totale de raccordement en kW 7,40

Tension en V (par appareil) 230

Protection par fusible en A (par appareil) 16

Nombre de phases de courant (par appareil) 1

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air latéral et arrière •

Largeur du raccord d'évacuation d'air en mm 222

Profondeur du raccord d'évacuation d'air en mm 89

#### Accessoires fournis


Câble d'alimentation Oui

Nombre de barrettes de jonction CSZL 1500 2

## CSDA 1010

ProLine avec hotte de table

composé de 2 tables de cuisson à induction et une hotte centrale.



CSDA (Installation drawing)