

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 898 mm
- Niveau de puissance – 650 m³/h 650 m³/h au niveau intensif
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

A

Code EAN: 4002515711408 / Numéro de matériel: 10351370 / Ancien Numéro de matériel: 28419854D

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Design	
Coloris	Inox
Couleur RAL disponible en fabrication spéciale	•
Ajustements individuels à la demande du client	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



Code EAN: 4002515711408 / Numéro de matériel: 10351370 /
Ancien Numéro de matériel: 28419854D

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 52,0

Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 270

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 330

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 460

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 64,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 71,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 56,0

Sécurité

Sécurité Oubli

•

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm 685-1005

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 815-1135

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 685

Largeur du fût en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1005

Hauteur du fût en mm 62

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 815

Profondeur du fût en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 1135

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 25,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre

•

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur

•

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière

•

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED




Code EAN: 4002515711408 / Numéro de matériel: 10351370 /
Ancien Numéro de matériel: 28419854D

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

PUR 98 W

Hotte murale

avec des touches à effleurement EasySwitch pratiques et un éclairage LED



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)