

PG 8132 SCi

Lave-vaisselle intégré XXL avec tiroir à couverts 3D+ pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 14 couverts en seulement 17 min*
- Nécessite un raccordement électrique de 3N AC 400V 50HZ
- Éclairage parfait pour un chargement facile – BrilliantLight
- Le meilleur entretien pour vos verres – Perfect GlassCare
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Communication simple – WiFi Conn@ct

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).



Code EAN: 4002515788691 / Numéro de matériel: 10565550 / Ancien Numéro de matériel: 61813257D

Design et modèle	
Construction	Lave-vaisselle intégrable
Lave-vaisselle XXL	•
Gamme	ProfiLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Coloris du bandeau	Cleansteel Inox antitraçage
Application	
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	190
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	14
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,10
Puissance totale de raccordement en kW	8,30
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	2,10
Puissance totale de raccordement en kW	2,30
Protection par fusible en A	10
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,30-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150

PG 8132 SCi

Lave-vaisselle intégré XXL avec tiroir à couverts 3D+ pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Code EAN: 4002515788691 / Numéro de matériel: 10565550 / Ancien Numéro de matériel: 61813257D

Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	970
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	690
Cuve utile, hauteur en mm	580
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Poids net [kg]	56
Poids brut en kg	65
Charge au sol maximale en N/m ²	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	38 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	45,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,52
Programmes	
Économique/Eco	•
Aménagement des paniers	
Équipement des paniers MaxiComfort	•
Tiroir à couverts 3D+ breveté	•
Équipement	
Séchage	Séchage à cond. à recyclage d'air, Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
BrilliantLight	•
ComfortClose	•
Perfect GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
Module Wi-Fi	•
Efficacité et durabilité	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	14
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	95
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	13,8
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C

PG 8132 SCi

Lave-vaisselle intégré XXL avec tiroir à couverts 3D+
pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Code EAN: 4002515788691 / Numéro de matériel: 10565550 /
Ancien Numéro de matériel: 61813257D

Émissions sonores en dB(A)re1pW	45
Durée de programme du programme ECO en min.	216

Possibilités de raccordement

Module de dosage externe pour détergents liquides	•
App MielePro@Mobile	•

Normes, labels et marquages

CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection radio	•
VDE	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•