

DA 4228 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 1198 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 630 m3/h 630 m3/h au niveau intensif
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover



Code EAN: 4002515935750 / Numéro de matériel: 10749560 / Ancien Numéro de matériel: 28422850D

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modèle et design	
Coloris	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
Design	
Couleur RAL disponible en fabrication spéciale	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	4
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	440 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	390
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	630
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0

DA 4228 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515935750 / Numéro de matériel: 10749560 /
Ancien Numéro de matériel: 28422850D

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
--------------------------------------------------------------	------

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64,0
-------------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
----------------------------------------------	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
------------------------------------------------------------------	------

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
-----------------------------------------------------------------------------	------

Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
-------------------------------------------------------	----------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	685
------------------------------------------------------------------	-----

Largeur du fût en mm	1198
----------------------	------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1005
------------------------------------------------------------------	------

Hauteur du fût en mm	62
----------------------	----

Profondeur du fût en mm	500
-------------------------	-----

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
-----------------------------------------------------------------	-----

Poids net en kg	27,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--------------------------------------------------	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

Puissance totale de raccordement en kW	0,08
----------------------------------------	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
------------------------------------------------------	---

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
----------------------------------------------	-----

Cheminée télescopique	•
-----------------------	---

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
----------------------------------------------------------	---------------

Accessoires fournis

Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
----------------------------------------	---

Clapet anti-retour	•
--------------------	---


Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif	Nein
------------------------	------

DA 4228 W Puristic Plus

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



DA 4228 (Installation drawing)