

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design uniforme – en harmonie avec les appareils encastrables
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 640 m³/h 640 m³/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele



Code EAN: 4002515935934 / Numéro de matériel: 10750300 / Ancien Numéro de matériel: 28669830D

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modèle et design	
Coloris	Blanc brillant
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUW 20
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster) commande tactile	3
Application Miele@mobile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux Booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	24,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	24,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	640

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515935934 / Numéro de matériel: 10750300 /
Ancien Numéro de matériel: 28669830D

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	110
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	185
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	460
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	315
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	72,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Verre securit	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	710-1030
Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	840-1160
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	710
Largeur du fût en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	1030
Hauteur du fût en mm	85
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	840
Profondeur du fût en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1160
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation




Code EAN: 4002515935934 / Numéro de matériel: 10750300 /
Ancien Numéro de matériel: 28669830D

Poids net en kg	26,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)