

DA 3598

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design délicat – auvent extrêmement plat de 892 mm 892 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 635 m<sup>3</sup>/h 635 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Économe en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

A++

Code EAN: 4002515935408 / Numéro de matériel: 10751140 / Ancien Numéro de matériel: 28359855D

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	25,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	25,6
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	500 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	635
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0

DA 3598

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515935408 / Numéro de matériel: 10751140 / Ancien Numéro de matériel: 28359855D

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	22,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	140
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	225
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	365
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	530
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	59,0
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du fût en mm	892
Hauteur du fût en mm	37
Profondeur du fût en mm	309
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Poids net en kg	18,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•

DA 3598

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation




Code EAN: 4002515935408 / Numéro de matériel: 10751140 /  
Ancien Numéro de matériel: 28359855D

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DA 3598

Hotte murale

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Installation drawings DA 3598, DA 3598 EXT