

DA 4208 D Puristic Plus

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 898 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Niveau de puissance – 720 m³/h
720 m³/h au niveau intensif
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele
- Pour chaque situation de logement : aspiration et recyclage

A++

Code EAN: 4002515937808 / Numéro de matériel: 10767240 /
Ancien Numéro de matériel: 28420850D

Modèle	
Hotte îlot	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUI 32
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P
Design	
Coloris	Inox
Couleur RAL disponible en fabrication spéciale	•
Ajustements individuels à la demande du client	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Pack Silence	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	29,9
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Moteur ECO	•
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	29,9
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	820 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320

DA 4208 D Puristic Plus

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515937808 / Numéro de matériel: 10767240 /
Ancien Numéro de matériel: 28420850D

Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	450
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Air recyclé	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	110
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	480
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon norme EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm	690
Largeur du fût en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm	990
Hauteur du fût en mm	70
Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm	750
Profondeur du fût en mm	598
Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm	1060
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Poids net en kg	34,0

DA 4208 D Puristic Plus

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation




Code EAN: 4002515937808 / Numéro de matériel: 10767240 /
Ancien Numéro de matériel: 28420850D

Raccordement fixe	•
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance totale de raccordement en kW	0,11
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R


DA 4208 D Puristic Plus

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)



DA 420 V-6, DA 4208 VD (Installation drawing)