

## DA 4248 V D Puristic Varia

### Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



- Design intemporel – hotte télescopique en inox de largeur 1198 mm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Toujours la bonne hauteur – Réglage motorisé de la hauteur
- Niveau de puissance – 675 m<sup>3</sup>/h 675 m<sup>3</sup>/h au niveau intensif
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele

**A+**

Code EAN: 4002515945506 / Numéro de matériel: 10767370 / Ancien Numéro de matériel: 28424855D

<b>Modèle</b>	
Hotte îlot	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique	Con@ctivity 3,0
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Pack Silence	•
Hood in motion	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	30,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Moteur ECO	•
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	30,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	6
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	600 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	420
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	675
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	39,0

## DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



Code EAN: 4002515945506 / Numéro de matériel: 10767370 /

Ancien Numéro de matériel: 28424855D

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 49,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 58,0

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 70,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) 24,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 34,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13 43,0

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13 55,0

### Sécurité

Sécurité Oubli •

### Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe min. en mm 755

Largeur du fût en mm 1198

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe max. en mm 1045

Hauteur du fût en mm 70

Profondeur du fût en mm 698

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 45,0

Raccordement fixe •

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,29

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Cheminée télescopique •

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable

### Accessoires fournis

Clapet anti-retour •


### Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

éclairage LED économie d'énergie, touches sensibles et confort d'utilisation



DA 4248 VD (Installation drawing)