

Complete C2 Jubilee PowerLine - SFAF3

Aspirateur traîneau

Doté d'une brosse efficace et douce pour parquets fragiles.



- Puissance d'aspiration maximale – 890 W
- Utilisable sur tout type de sols : brosse universelle
- Adapté aux sols durs fragiles : Parquet Twister
- Grande mobilité: rayon d'action 10m / 3 roulettes pivotantes 360°
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires fournis

Code EAN: 4002515964064 / Numéro de matériel: 10820840 / Ancien Numéro de matériel: 41FAF336CE

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SFAF3
Couleur de l'appareil	Gris graphite
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six niveaux
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique inox
Système Pause pour petites pauses	•
Système Pause pour le rangement	deux côtés
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	10
Longueur câble en m	6,5
Système de filtration	
Type sac aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 300-3 parquet Twister
Brosse SBD 355-3	•
Brosse pour parquets Twister SBB 300-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non