

KM 6520 FL

Table de cuisson vitrocéramique
avec 4 zones de cuisson pour un maximum de confort



- Utilisation facile – EasySelect
- Design moderne – 592 mm 592 mm de large pour un encastrement parfait
- Grande flexibilité – 4 zones de cuisson dont 1 zone à diamètre variable
- Confort : Début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : donne la chaleur résiduelle à 3 niveaux de chaque zone

Code EAN: 4002515996751 / Numéro de matériel: 10882030 /
Ancien Numéro de matériel: 26652070D

Type de chauffage	
Type de chauffage	Électrique
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
1e zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 160
Puissance max. en W	1500
3e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200
4e zone/zone de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	EasySelect
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•

KM 6520 FL

Table de cuisson vitrocéramique
avec 4 zones de cuisson pour un maximum de confort



Code EAN: 4002515996751 / Numéro de matériel: 10882030 /
Ancien Numéro de matériel: 26652070D

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm 46 x 592 x 492

Dimensions en mm (largeur) 592

Dimensions en mm (hauteur) 46

Dimensions en mm (profondeur) 492

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) 40

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 570

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 470

Poids en kg 8

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan 596

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan 496

Puissance totale de raccordement en kW 6,70

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

Accessoires fournis

Raclair

•

Câble d'alimentation

Oui

