


KM 6564 FL

Table de cuisson vitrocéramique dans une largeur de 792 mm 792 mm pour plus de confort en cuisine.



- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Design moderne – 792 mm 792 mm de large pour un encastrement parfait
- Particulièrement flexible : 4 zones de cuisson incl. 1 zone rôti/2 zones Vario
- Vitesse inégalée : 1 zone de cuisson ExtraSpeed
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002515997611 / Numéro de matériel: 10882060 / Ancien Numéro de matériel: 26656470D

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Électrique
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	ExtraSpeed
Taille en mm	Ø 145 / Ø 230
Puissance max. en W	1500/3200
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Taille en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Taille en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200
<b>4e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Taille en mm	Ø 170 / 170x290
Puissance max. en W	1500/2600
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0

KM 6564 FL

Table de cuisson vitrocéramique

dans une largeur de 792 mm 792 mm pour plus de confort en cuisine.



Code EAN: 4002515997611 / Numéro de matériel: 10882060 /

Ancien Numéro de matériel: 26656470D

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
--	-----

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
--	----

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
---	----

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
---	----

#### Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

#### Sécurité

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Fonction de verrouillage	•
--------------------------	---

Verrouillage de la mise en marche	•
-----------------------------------	---

Sécurité anti-surchauffe	•
--------------------------	---

Indicateur de chaleur résiduelle	•
----------------------------------	---

#### Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm	46 x 792 x 512
------------------------------	----------------

Dimensions en mm (largeur)	792
----------------------------	-----

Dimensions en mm (hauteur)	46
----------------------------	----

Dimensions en mm (profondeur)	512
-------------------------------	-----

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	40
--	----

Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	770
--	-----

Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	490
---	-----

Poids en kg	12
-------------	----

Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	796
--	-----

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	516
---	-----

Puissance totale de raccordement en kW	9,20
--	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
--	-----

Tension en V	230
--------------	-----

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

#### Accessoires fournis


Raclair	•
---------	---

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

KM 6564 FL

Table de cuisson vitrocéramique

dans une largeur de 792 mm 792 mm pour plus de confort en cuisine.



KM 6565 FL (Installation drawing)