

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi  
Lave-linge à chargement frontal W1 :  
A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- SteamCare temps de repassage jusqu'à 50 % réduit et vêtements rafraîchis
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®



Code EAN: 4002516024309 / Numéro de matériel: 10931250 / Ancien Numéro de matériel: 11CR8906D

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
<b>Type</b>	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	•
Assistant de lavage du linge	•
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



Code EAN: 4002516024309 / Numéro de matériel: 10931250 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR8906D

Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,70
EcoFeedback	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Linge foncé	•
Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Finish vapeur	•
Nettoyage machine	•
Coton flèche	•
Textiles neufs	•
Rinçage seul	•
Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



Code EAN: 4002516024309 / Numéro de matériel: 10931250 /  
Ancien Numéro de matériel: 11CR8906D

Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour encastrement) en mm	600
Poids en kg	97
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR890WPS PWash2.0&TDosXL WiFi

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Auto Dosing



W1 installation drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm



W1 drawing, slanted fascia or straight fascia, measures in mm