

WWV980 WPS Passion

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Eau chaude



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- SteamCare temps de repassage jusqu'à 50 % réduit et vêtements rafraîchis
- Économisez jusqu'à 65 % d'énergie grâce au raccordement à l'eau chaude



Code EAN: 4002516038818 / Numéro de matériel: 10931310 / Ancien Numéro de matériel: 11WW9806D

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
<b>Type</b>	
Marque de produit	W1 White Edition
Chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Alu argent avec bague chromée
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	•
Assistant de lavage du linge	•
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
Indication de la charge et recommandation de dosage	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A

WWW980 WPS Passion

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Eau chaude



Code EAN: 4002516038818 / Numéro de matériel: 10931310 / Ancien Numéro de matériel: 11WW9806D

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage) A

Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW 67

Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale 199

Consommation en mode arrêt en W 0,30

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W 0,70

Raccordement à l'eau chaude •

EcoFeedback •

Lavage à basse température « froid » et « 20 °C » •

Contrôle de capacité automatique •

Débitmètre •

Contrôle anti-mousse •

Moteur ProfiEco •

#### Programmes de lavage

QuickPowerWash •

Automatic + •

Coton •

Entretien facile •

Linge délicat •

Chemises •

Soie (lavage à la main) •

Laine (lavage à la main) •

Programme Express 20 •

Linge foncé •

Jeans •

Textiles modernes •

Imperméabilisation •

Textiles sport •

Chaussures de sport •

Couettes plumes •

Oreillers •

Duvets •

Voilages •

Coton hygiène •

Rafraîchir (Vapeur) •

Finish vapeur •

Nettoyage machine •

Coton flèche •

Textiles neufs •

Rinçage seul •

Amidonnage •

Vidange/essorage •

ECO 40–60 •

#### Options de lavage

SingleWash •

Court •

Trempage •

Prélavage •

Hydro plus •

Rinçage supplémentaire •

WWW980 WPS Passion

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Eau chaude



Code EAN: 4002516038818 / Numéro de matériel: 10931310 /

Ancien Numéro de matériel: 11WW9806D

Extra silencieux	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	98
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW980 WPS Passion

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1600 tr/min | M Touch | SteamCare | Eau chaude



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm