

CM 7350 CoffeePassion
Machine à café autonome
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Une mousse de lait onctueuse pour votre café – Cappuccinatore
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil : WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516036784 / Numéro de matériel: 10947390 / Ancien Numéro de matériel: 29735020D

Modèle et design	
Machine à café avec système de grains	•
Coloris	Noir obsidien
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	CM Touch
CupSensor	•
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	16,0
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	500
Capacité totale des réservoirs à grains en g	500
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du récipient pour capsules usagées (pièces)	16
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•
Temps de mise en veille programmable	•
Mémorisation de l'heure en h	150
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto double	•

CM 7350 CoffeePassion
Machine à café autonome
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



Code EAN: 4002516036784 / Numéro de matériel: 10947390 /
Ancien Numéro de matériel: 29735020D

Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Caffè americano simple	•
Long black simple	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Cafetière	•
Théière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,4
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•

CM 7350 CoffeePassion
Machine à café autonome
avec fonction OneTouch for Two et chauffe-tasses pour un plaisir parfait



Code EAN: 4002516036784 / Numéro de matériel: 10947390 /
Ancien Numéro de matériel: 29735020D

Unité de percolation amovible

•

Sécurité

Verrouillage de la mise en marche

•

Caractéristiques techniques

Largeur des appareils en mm

311

Hauteur de l'appareil en mm

397

Profondeur de l'appareil en mm

445

Puissance totale de raccordement en kW

1,45

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,2

Accessoires fournis

Récipient à lait en verre

•

Pastilles détartrantes

•

Pastilles de nettoyage

•

Café Miele 250 g

•

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugûês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,