

M 7244 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Brunissage optimal et régulier – gril quartz intégré
- Décongélation et cuisson parfaites – programmes automatiques
- Très spacieux – volume de l'enceinte 46 l, plateau tournant 40 cm
- Une seule pression pour arriver au but – fonction popcorn

Code EAN: 4002516115366 / Numéro de matériel: 11103650 / Ancien Numéro de matériel: 24724420D

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Modèle et design</b>                        |                 |
| Micro-ondes encastrable                        | •               |
| Coloris  | Noir obsid.     |
| VitroLine                                      | •               |
| TopControl                                     | •               |
| <b>Avantages gustatifs</b>                     |                 |
| Maintien au chaud                              | •               |
| Gril quartz                                    | •               |
| <b>Modes de cuisson</b>                        |                 |
| Programmes automatiques                        | •               |
| Gril   | •               |
| Micro-ondes seul                               | •               |
| Mode combiné Micro-ondes/Gril                  | •               |
| <b>Confort d'utilisation</b>                   |                 |
| Écran  | DirectSensor S  |
| SoftOpen                                       | •               |
| SoftClose                                      | •               |
| MultiLingua                                    | •               |
| Fonction Popcorn                               | •               |
| Affichage de l'heure                           | •               |
| Fonction Minuterie                             | •               |
| Programmation de la fin du temps de cuisson    | •               |
| Programmation du temps de cuisson              | •               |
| Touche Quick Start du micro-ondes              | •               |
| Réglages personnalisés                         | •               |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                |                 |
| Désactivation de nuit                          | •               |
| <b>Confort d'entretien</b>                     |                 |
| Enceinte de cuisson inox                       | •               |
| Porte CleanGlass                               | •               |
| <b>Sécurité</b>                                |                 |
| Système de refroidissement avec façade froide  | •               |
| Verrouillage de la mise en marche              | •               |
| Interrupteur de sécurité                       | •               |
| Verrouillage de sécurité/infos « Door »        | •               |
| <b>Caractéristiques techniques</b>             |                 |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l           | 46              |
| Ouverture de porte                             | inf.            |
| Éclairage de l'enceinte                        | 1 spot LED      |
| Hauteur de l'enceinte en cm                    | 23,2            |
| Diamètre du plateau tournant en cm             | 40,6            |
| Puissance micro-ondes à commande électronique  | •               |
| Niveaux de puissances du four micro-ondes en W |                 |
| Puissance maximale du micro-ondes en W         | 900             |
| Puissance du gril en W                         | 1500            |
| Largeur de la niche min. en mm                 | 562             |
| Largeur de la niche max. en mm                 | 568             |
| Hauteur de la niche min. en mm                 | 450             |
| Hauteur de la niche max. en mm                 | 452             |
| Dimensions d'appareil (l x h p) en mm          | 595 x 456 x 560 |

M 7244 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



Code EAN: 4002516115366 / Numéro de matériel: 11103650 /

Ancien Numéro de matériel: 24724420D

|  |                     |
|--|---------------------|
| Largeur des appareils en mm                      | 595                 |
| Hauteur de l'appareil en mm                      | 456                 |
| Profondeur de l'appareil en mm                   | 560                 |
| Aération indépendante de la niche                | •                   |
| Poids en kg                                      | 29,1                |
| Puissance totale de raccordement en kW           | 1,6                 |
| Tension en V                                     | 220-240             |
| Fréquence en Hz                                  | 50                  |
| Protection par fusible en A                      | 10                  |
| Nombre de phases                                 | 1                   |
| Câble d'alimentation avec prise                  | •                   |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,10                |
| Remplacer l'ampoule                              | Service après-vente |

#### Accessoires fournis

|                  |   |
|------------------|---|
| Grille           | 1 |
| Plat Gourmet     | 1 |
| Plateau tournant | 1 |

#### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


## M 7244 TC

Micro-ondes encastrable

Design parfaitement combinable avec commande sur le haut.



M7140TC, M724x, installation drawings




M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724xTC, installation drawing



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings



M7140TC, M724x, installation drawings