

H 2840 B
Four compact
design facile à combiner avec nettoyage PerfectClean.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Espace et flexibilité – Enceinte de 49 l sur 3 niveaux
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Manipulation simple – rail coulissant FlexiClip
- Protège contre les brûlures – Façade froide

A+

Code EAN: 4002516130482 / Numéro de matériel: 11103920 / Ancien Numéro de matériel: 22284044D

Modèle et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Bouton escamotable	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitraçage	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	49
Nombre de niveaux d'introduction	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	3
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	3
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures min. en °C	30

H 2840 B

Four compact


design facile à combiner avec nettoyage PerfectClean.




Code EAN: 4002516130482 / Numéro de matériel: 11103920 /
Ancien Numéro de matériel: 22284044D

Températures max. en °C	250
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	35,0
Températures en °C	30-250
Puissance totale de raccordement en kW	3,20
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Rail coulissant FlexiClips (paire)	1
Grilles de support amovibles (paire)	1


H 2840 B
Four compact
design facile à combiner avec nettoyage PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings