

H 2860 BP

Four multifonctions

avec minuteur, enceinte de cuisson XL et pyrolyse à prix de départ avantageux.



- Écran sept segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage minimum : pyrolyse
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Protège contre les brûlures – Façade froide

A+

Code EAN: 4002516130536 / Numéro de matériel: 11103980 / Ancien Numéro de matériel: 22286015D

<b>Construction et design</b>	
Four encastrable	•
VitroLine	•
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
Bouton escamotable	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Chauffage accéléré	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Écran	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
<b>Confort d'entretien</b>	
Auto-nettoyage par pyrolyse	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	280

H 2860 BP

Four multifonctions

avec minuteur, enceinte de cuisson XL et pyrolyse à prix de départ avantageux.




Code EAN: 4002516130536 / Numéro de matériel: 11103980 /  
Ancien Numéro de matériel: 22286015D

Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Températures en °C	30-280
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,60
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson	1
Rail coulissant FlexiClips (paire)	1
Grilles de support amovibles (paire)	1


## H 2860 BP

Four multifonctions


avec minuteur, enceinte de cuisson XL et pyrolyse à prix de départ avantageux.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 2860 BP

Four multifonctions

avec minuteur, enceinte de cuisson XL et pyrolyse à prix de départ avantageux.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings