

H 7240 BM

Four compact combiné micro-ondes

esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Résultats uniformes et rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- Une simple pression – Quick Start et fonction popcorn

Code EAN: 4002516132387 / Numéro de matériel: 11104080 / Ancien Numéro de matériel: 22724026D

Modèle	
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Modèle et design	
Four encastrable avec micro-ondes	•
VitroLine	•
Avantages gustatifs	
Quick & Gentle	•
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec Turbogril	•
Turbogril	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Fonction Popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Suggestion puissance de micro-ondes	•
Touche Quick Start du micro-ondes	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20

H 7240 BM

Four compact combiné micro-ondes

esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.



Code EAN: 4002516132387 / Numéro de matériel: 11104080 /
Ancien Numéro de matériel: 22724026D

Confort d'entretien

Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et PerfectClean

•

Résistance de gril rabattable

•

Porte CleanGlass

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Sécurité Oubli

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

43

Nombre de niveaux d'introduction

3

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

3

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

3

Éclairage de l'enceinte

1 spot LED

Températures en °C

30-250

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

250

Puissance micro-ondes à commande électronique

•

Niveaux de puissances du four micro-ondes en W

Largeur de la niche min. en mm

560

Largeur de la niche max. en mm

568

Hauteur de la niche min. en mm

450

Hauteur de la niche max. en mm

452

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur des appareils en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

456

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

36,0

Puissance totale de raccordement en kW

2,70

Tension en V

220-240

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

16

Nombre de phases

1

Câble d'alimentation avec prise

•

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,00

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Accessoires fournis

Grille de cuisson avec PerfectClean

1

Plat en verre

1

Langues affichage dispo.


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7240 BM

Four compact combiné micro-ondes


esthétique facile à combiner avec programmes automatiques et modes combinés.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings