

H 7244 B

Four compact

design facile à combiner avec affichage texte clair et PerfectClean.



- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques

A+

Code EAN: 4002516132424 / Numéro de matériel: 11104130 / Ancien Numéro de matériel: 22724444D

Construction et design	
Four encastrable	•
PureLine	•
Couleur de l'appareil	Inox/CleanSteel
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitraçage	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•

H 7244 B

Four compact

design facile à combiner avec affichage texte clair et PerfectClean.



Code EAN: 4002516132424 / Numéro de matériel: 11104130 /
Ancien Numéro de matériel: 22724444D

Résistance de gril rabattable	•
-------------------------------	---

Porte CleanGlass	•
------------------	---

Sécurité	
-----------------	--

Système de refroidissement avec façade froide	•
---	---

Sécurité Oubli	•
----------------	---

Verrouillage de la mise en marche	•
-----------------------------------	---

Caractéristiques techniques	
------------------------------------	--

Volume de l'enceinte de cuisson en l	49
--------------------------------------	----

Nombre de niveaux d'introduction	3
----------------------------------	---

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	3
--	---

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	3
--	---

Marquage des niveaux d'introduction	•
-------------------------------------	---

Éclairage de l'enceinte	1 spot halogène
-------------------------	-----------------

Températures min. en °C	30
-------------------------	----

Températures max. en °C	300
-------------------------	-----

Largeur de la niche min. en mm	560
--------------------------------	-----

Largeur de la niche max. en mm	568
--------------------------------	-----

Hauteur de la niche min. en mm	450
--------------------------------	-----

Hauteur de la niche max. en mm	452
--------------------------------	-----

Profondeur de la niche en mm	550
------------------------------	-----

Largeur des appareils en mm	595
-----------------------------	-----

Hauteur de l'appareil en mm	456
-----------------------------	-----

Températures en °C	30-300
--------------------	--------

Profondeur de l'appareil en mm	569
--------------------------------	-----

Poids en kg	35,0
-------------	------

Puissance totale de raccordement en kW	3,20
--	------

Tension en V	220-240
--------------	---------

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Protection par fusible en A	16
-----------------------------	----

Câble d'alimentation avec prise	•
---------------------------------	---

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,50
--	------

Remplacer l'ampoule	Client
---------------------	--------

Accessoires fournis	
----------------------------	--

Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
-------------------------------------	---

Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
--	---

Grille de cuisson avec PerfectClean	1
-------------------------------------	---

Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean (paire)	1
--	---

Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
--	---

Pastilles détartrantes	2
------------------------	---


Langues d'affichage disponibles	
--	--

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	--


H 7244 B

Four compact


design facile à combiner avec affichage texte clair et PerfectClean.




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings




H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings, GB, AUS




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings




H2840B, H7x4xB/BP/BPX, installation drawings



H7x4xB/BP/BPX, H2840B, installation drawings



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H2840B, H7244B, H7244BP, H7440B, H7440BPX, H7640BP, H7840BP, H7840BPX, installation drawings