

H 7464 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



- Grand écran texte avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facile – équipement Pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Fini les aliments trop cuits – avec TasteControl
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home

A+

Code EAN: 4002516132851 / Numéro de matériel: 11105740 / Ancien Numéro de matériel: 22746455D

Modèle et design	
Four encastrable	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Couleur de l'appareil	Blanc brillant
Avantages gustatifs	
TasteControl	•
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Thermosonde	avec fil
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de fonctionnement grill	•
Grill	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
Jets de vapeur programmables	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•

H 7464 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



Code EAN: 4002516132851 / Numéro de matériel: 11105740 /

Ancien Numéro de matériel: 22746455D

Réglages personnalisés

•

Efficacité et durabilité

Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)

A+

Utilisation de la chaleur résiduelle automatique

•

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min

20

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

20

Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min

20

Confort d'entretien

Auto-nettoyage par pyrolyse

•

Catalyseur

•

Résistance de gril rabattable

•

Porte CleanGlass

•

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

•

Sécurité Oubli

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Verrouillage de porte en mode Pyrolyse

•

Verrouillage des touches

•

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

76

Nombre de niveaux d'introduction

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

5

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

5

Marquage des niveaux d'introduction

•

Éclairage de l'enceinte

1 spot LED

Températures en °C

30-300

Températures min. en °C

30

Températures max. en °C

300

Largeur de la niche min. en mm

560

Largeur de la niche max. en mm

568

Hauteur de la niche min. en mm

590

Hauteur de la niche max. en mm

595

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur des appareils en mm

595

Hauteur de l'appareil en mm

596

Profondeur de l'appareil en mm

568

Poids en kg

47,0

Puissance totale de raccordement en kW

3,60

Tension en V

220-240

Fréquence en Hz

50

Protection par fusible en A

16

Nombre de phases

1

Câble d'alimentation avec prise

•

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

1,50

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

H 7464 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.



Code EAN: 4002516132851 / Numéro de matériel: 11105740 /
Ancien Numéro de matériel: 22746455D

Accessoires fournis

Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson PyroFit	1
Rail coulissant FlexiClips PyroFit (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)	1
Pastilles détartrantes	2

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7464 BPX

Four sans poignée

design facile à combiner avec thermosonde et éclairage LED.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings