

DGM 7840

Four vapeur micro-ondes

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



- Grand écran tactile, capteur de mouvement – M Touch+ MotionReact
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Résultats rapides et homogènes du micro-ondes – Quick & Gentle
- Réussite garantie pour tous vos plats – programmes automatiques
- Combinaison vapeur et micro-ondes pour des cuissons plus courtes

Code EAN: 4002516128557 / Numéro de matériel: 11106640 / Ancien Numéro de matériel: 23784024D

Construction et design	
Four vapeur micro-ondes combiné	•
VitroLine	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Avantages gustatifs	
Quick & Gentle	•
Production de vapeur externe	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Cuisson vapeur	•
Cuisson rapide	•
Réchauffer	•
Micro-ondes	•
Cuisson vapeur Eco	•
Fonctions spéciales	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Fonction Popcorn	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•

DGM 7840

Four vapeur micro-ondes

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



Code EAN: 4002516128557 / Numéro de matériel: 11106640 / Ancien Numéro de matériel: 23784024D

Touche Quick Start du micro-ondes	•
Programmes personnalisés	•
Réglages personnalisés	•
Capteur de mouvement MotionReact	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson inox avec structure tramée	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Technologie de production de vapeur et d'alimentation en eau	
MultiSteam Pro	•
Réservoir d'eau fraîche amovible avec mécanisme Push2Release	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,5
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Enceinte de cuisson L	•
Volume de l'enceinte de cuisson en l	40
Nombre de niveaux d'introduction	4
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 569
Ouverture de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte	2 spots LED
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Puissance micro-ondes à commande électronique	•
Niveaux de puissances du four micro-ondes en W	
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	550

DGM 7840

Four vapeur micro-ondes

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



Code EAN: 4002516128557 / Numéro de matériel: 11106640 /
Ancien Numéro de matériel: 23784024D

Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	455
Profondeur de l'appareil en mm	569
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 455 x 569
Poids en kg	30,6
Puissance totale de raccordement en kW	3,30
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service client

Accessoires fournis

Grilles de support amovibles (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	2
Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 40 mm	1
Plats de cuisson en inox non perforés, hauteur 80 mm	1
Grille	1
Plat en verre	1
Pastilles détartrantes	2

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	---

DGM 7840

Four vapeur micro-ondes

Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings




ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx installation drawings




ESW7x20, DGM7x4x installation drawings




ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x installation drawings



DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation drawings




DG7xxx, DGM7xxx, installation drawings


DGM 7840

Four vapeur micro-ondes


Cuisson saine, réchauffage rapide, connectivité, cuisson de menus + M Touch.



DG7x4x, DGM7x4x, installation drawings



DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, installation drawings



DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - installation drawing - GB, AU