

KM 7004 FR

Plaque de cuisson commandée par le four
avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



- Commande par boutons sur la cuisinière et affichage sur la table
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex puissante
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose standard
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster

Code EAN: 4002516151876 / Numéro de matériel: 11127290 /
Ancien Numéro de matériel: 26700410D

Type de chauffage	
Type de chauffage	Electrique avec induction
Construction	
Combiné avec cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox tout autour	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement des zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson	1
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Taille en mm	150x230
Puissance max. en W	2 100
Puissance max. en W avec Booster	3 000
Puissance max. en W avec TwinBooster	3650
1ère zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	1850
2e zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Puissance max. en W avec Booster	2200
Puissance max. en W	1400
3e zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Taille en mm	230x390
Puissance max. en W avec Booster	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance max. en W avec TwinBooster	7300
Confort d'utilisation	
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Commande par bouton	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	526

KM 7004 FR

Plaque de cuisson commandée par le four
avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale



Code EAN: 4002516151876 / Numéro de matériel: 11127290 /
Ancien Numéro de matériel: 26700410D

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	560
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Poids en kg	11
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Accessoires fournis	
Nombre de câbles de raccordement avec prise	Non

KM 7004 FR

Plaque de cuisson commandée par le four
avec zone de cuisson PowerFlex pour une puissance maximale

