


KM 7678 FR

Table de cuisson à induction

806 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité



- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Détection intelligente des casseroles – jusqu'à 6 casseroles
- Cadre inox pour pose standard
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity


Code EAN: 4002516149040 / Numéro de matériel: 11128740 / Ancien Numéro de matériel: 26767800D

|   |                |
|---|----------------|
| <b>Type de chauffage</b>  |                |
| Type de chauffage   | Induction      |
| <b>Modèle</b>   |                |
| Indépendant d'une cuisinière  | •              |
| <b>Design</b>   |                |
| Surface vitrocéramique  | •              |
| Couleur de la vitrocéramique  | Noir           |
| Cadre inox tout autour  | •              |
| Encastrement avec cadre   | •              |
| <b>Équipement zones cuisson</b>   |                |
| Nombre de zones de cuisson  | 1              |
| Nombre max. de récipients   | 6              |
| <b>1e zone/zone de cuisson</b>  |                |
| Position  | au choix       |
| Type  | Surface pleine |
| Taille en mm  | 740x380        |
| Puissance max. en W avec Booster  | 3300           |
| Puissance max. en W   | 2600           |
| Puissance max. en W avec TwinBooster  | 3650           |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                |
| Miele@home  | •              |
| Commande par touches sensibles  | Smart Select   |
| Fonction automatique Con@ctivity 3.0  | •              |
| Détection de casseroles/de la taille des casseroles   | •              |
| Couleur d'affichage   | Jaune          |
| Début de cuisson automatique  | •              |
| Maintien au chaud   | •              |
| Fonction Stop & Go  | •              |
| Fonction de rappel (Recall)   | •              |
| Arrêt automatique   | •              |
| Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)                                   | •              |
| Détection intelligente de récipient   | •              |
| Aide au positionnement  | •              |
| Protection nettoyage  | •              |
| Fonction Minuterie  | •              |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                |
| Consommation en mode arrêt en W   | 0,5            |
| Consommation en mode veille en W  | 1,0            |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W                        | 2,0            |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min  | 20             |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min   | 20             |
| Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20             |
| <b>Confort d'entretien</b>  |                |
| Vitrocéramique facile à nettoyer  | •              |
| <b>Sécurité</b>   |                |
| Sécurité Oubli  | •              |
| Fonction de verrouillage  | •              |
| Verrouillage de la mise en marche   | •              |

KM 7678 FR

Table de cuisson à induction

806 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité



Code EAN: 4002516149040 / Numéro de matériel: 11128740 /

Ancien Numéro de matériel: 26767800D

Ventilateur de refroidissement intégré •

Sécurité anti-surchauffe •

Indicateur de chaleur résiduelle •

#### Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm 52 x 806 x 526

Dimensions en mm (largeur) 806

Dimensions en mm (hauteur) 52

Dimensions en mm (profondeur) 526

Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard 780

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard 500

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm) 45

Poids en kg 19

Puissance totale de raccordement en kW 11,00

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,4

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60


#### Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui

KM 7678 FR

Table de cuisson à induction

806 mm mm de large et induction sur toute la surface pour plus de flexibilité



KM 7678FR (installation drawings)