

KM 7999 FR

Table de cuisson à induction  
avec TempControl pour un rôissage parfait



- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity
- Commande intelligente grâce à l'écran tactile
- Avec huit capteurs pour TempControl
- Zones de cuisson flexibles jusqu'à 5 récipients
- En 942 mm de large avec cadre inox pour pose standard

Code EAN: 4002516230373 / Numéro de matériel: 11128810 /  
Ancien Numéro de matériel: 26799900D

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir graphite
Cadre inox tout autour	•
Sérigraphie	SilentMove
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	3
Nombre max. de récipients	5
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson TempControl
Taille en mm	230x380
Puissance max. en W avec Booster	3600
Puissance max. en W	2800
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	central
Type	Zone de cuisson TempControl
Taille en mm	370x290
Puissance max. en W avec Booster	3600
Puissance max. en W	2800
<b>3e zone/zone de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson TempControl
Taille en mm	230x380
Puissance max. en W avec Booster	3600
Puissance max. en W	2800
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Écran tactile
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par écran tactile (Touch)	•
Couleur d'affichage	multicolore
Détection permanente de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Programmes d'assistance	•

KM 7999 FR

Table de cuisson à induction  
avec TempControl pour un rôissage parfait




Code EAN: 4002516230373 / Numéro de matériel: 11128810 /  
Ancien Numéro de matériel: 26799900D

<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	942
Dimensions en mm (hauteur)	68
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	916
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	61
Poids en kg	22
Puissance totale de raccordement en kW	10,35
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,3
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui
Module Wi-Fi XKS 3170 W	•

KM 7999 FR

Table de cuisson à induction  
avec TempControl pour un rôtissage parfait



KM 7999 FR (installation drawing)