

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotte pour îlot

avec une suspension spéciale sur des câbles discrets et alimentation intégrée.



- Ultra-plate et ronde – Design unique avec diamètre de 70 cm
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage élégant en anneau – Efficacité optimale
- Filtre à décor – Filtre à graisses métallique en inox 10 couches
- Neutralisation des odeurs – Filtre Longlife AirClean



Code EAN: 4002516169642 / Numéro de matériel: 11159560 / Ancien Numéro de matériel: 28707835D

<b>Modèle</b>	
Hotte îlot	•
<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Air recyclé
<b>Confort d'utilisation</b>	
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,3
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	14 W
Puissance d'éclairage en Lx	475 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Éclairage d'ambiance blanc	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant d'un seul côté	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Air recyclé</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	360
Puissance de ventilation Niveau Booster (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	615
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	420
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	75,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0

## DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotte pour îlot

avec une suspension spéciale sur des câbles discrets et alimentation intégrée.



Code EAN: 4002516169642 / Numéro de matériel: 11159560 /

Ancien Numéro de matériel: 28707835D

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 47,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 51,0

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 61,0

### Sécurité

Sécurité Oubli •

### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 700

Hauteur du fût en mm 170

Hauteur totale de hotte à recyclage min. en mm 700

Profondeur du fût en mm 700

Hauteur totale de hotte à recyclage max. en mm 1000

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Hauteur du corps de cheminée en mm 170

Poids net en kg 22,5

Diamètre du corps de cheminée en mm 700

Raccordement fixe •

Puissance totale de raccordement en kW 0,07

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

### Instructions de montage

Gabarit de montage •

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable

### Accessoires disponibles en option


Filtre à charbon actif Nein

Filtre à charbon actif régénérable DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotte pour îlot

avec une suspension spéciale sur des câbles discrets et alimentation intégrée.



DA7078D - (installation drawings)