

DGC 7540

Four vapeur combiné compact

Cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + cuisson de menus.



- Écran tactile avec capteur de mouvement – M Touch S+MotionReact
- Résultats d'exception – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Miele@home – Appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Facile à nettoyer – enceinte de cuisson inox avec PerfectClean

Code EAN: 4002516159315 / Numéro de matériel: 11193730 / Ancien Numéro de matériel: 23754042D

<b>Construction et design</b>	
Four vapeur combiné	•
ContourLine	•
<b>Avantages gustatifs</b>	
Chauffage accéléré	•
Préchauffage	•
Production de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité pour la cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec Multigril	•
Cuisson vapeur	•
Réchauffer	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Modes de fonctionnement grill	•
Gril	•
Gril éco	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Chaleur tournante Eco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Chauffer des assiettes	•
Fonctions spéciales	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch S
MotionReact : allumage de l'éclairage lorsqu'on se trouve à proximité	•
MotionReact : affichage si on se trouve à proximité	•
MotionReact : suppression du signal sonore en cas d'approche	•
MotionReact : détection des façades de meuble	•
SoftOpen	•

DGC 7540

Four vapeur combiné compact

Cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + cuisson de menus.



Code EAN: 4002516159315 / Numéro de matériel: 11193730 /  
Ancien Numéro de matériel: 23754042D

SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur sur jusqu'à 3 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Fonctions de Minuterie	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Programme Shabbat	•
Réglages personnalisés	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée jusqu'à l'arrêt automatique en mode Arrêt en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Inox/CleanSteel Inox antitraçage	•
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et PerfectClean	•
Résistance de gril rabattable	•
Production de vapeur externe	•
Résistances de sole pour réduire la condensation	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de récupération	•
Supports de gradins amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
<b>Alimentation eau/dif. vapeur</b>	
MultiSteam Pro	•
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,4

DGC 7540

Four vapeur combiné compact

Cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + cuisson de menus.

Code EAN: 4002516159315 / Numéro de matériel: 11193730 /

Ancien Numéro de matériel: 23754042D

Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre de vidange	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage des touches	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Enceinte de cuisson XL	•
Volume de l'enceinte de cuisson en l	48
Nombre de niveaux d'introduction	3
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 456 x 569
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	225
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	450
Hauteur de la niche max. en mm	452
Profondeur de la niche en mm	555
Largeur des appareils en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	456
Profondeur de l'appareil en mm	569
Dimensions d'appareil (l x h p) en mm	595 x 456 x 569
Poids en kg	40,1
Puissance totale de raccordement en kW	3,40
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec prise	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Remplacer l'ampoule	Service client
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Plats de cuisson en inox perforés	1
Plats de cuisson en inox non perforés	1
Pastilles détartrantes	2
Nettoyant DGClean	1

DGC 7540

Four vapeur combiné compact

Cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + cuisson de menus.



Code EAN: 4002516159315 / Numéro de matériel: 11193730 /  
Ancien Numéro de matériel: 23754042D

#### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,