


CS 7641 FL  
Domino SmartLine  
Avec un wok chauffé par induction




- Commande frontale à touches sensibles -SmartSelect
- Design élégant : encastrément à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Exceptionnel : avec wok intégré
- Puissance : fonction Booster

Code EAN: 4002516230267 / Numéro de matériel: 11280000 / Ancien Numéro de matériel: 27764150D

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Brûleur wok en verre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	1
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	central
Type	Plaque Wok
Taille en mm	Ø 300
Puissance max. en W avec Booster	3000
Puissance max. en W	2500
<b>6e zone/zone de cuisson</b>	
Plaque Wok	Plaque creuse pour wok
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel (Recall)	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité Oubli	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	133 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	133
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrément à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrément standard	358


CS 7641 FL  
Domino SmartLine  
Avec un wok chauffé par induction




Code EAN: 4002516230267 / Numéro de matériel: 11280000 /  
Ancien Numéro de matériel: 27764150D

Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	129
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	12
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	3,00
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui
Poêle wok sans revêtement	•


CS 7641 FL  
Domino SmartLine  
Avec un wok chauffé par induction




CS7641FL, flush (Installation drawing)



CS7641FL, onset (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)