

WWG760 WPS TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | Eau chaude | Auto Dosing | Miele@home



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- Économisez jusqu'à 65 % d'énergie grâce au raccordement à l'eau chaude
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*

\* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516218012 / Numéro de matériel: 11284210 / Ancien Numéro de matériel: 11WG7603D

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
<b>Type</b>	
Marque de produit	W1 White Edition
Chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Performance de nettoyage</b>	
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Multilingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme « ECO 40-60 » à capacité nominale	209
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Raccordement à l'eau chaude	•
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•

WWG760 WPS TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | Eau chaude | Auto Dosing | Miele@home



Code EAN: 4002516218012 / Numéro de matériel: 11284210 /

Ancien Numéro de matériel: 11WG7603D

Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Nettoyage machine	•
Coton flèche	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	96
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

WWG760 WPS TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | Eau chaude | Auto Dosing | Miele@home



Code EAN: 4002516218012 / Numéro de matériel: 11284210 /  
Ancien Numéro de matériel: 11WG7603D

<b>Accessoires fournis</b>	
3 capsules	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour cinq cartouches Miele UltraPhase	•
<b>Langues affichage dispo.</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WWG760 WPS TDos&9kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1400 tr/min | Eau chaude | Auto Dosing | Miele@home



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm