

WDD 131 WPS GuideLine

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1400 tr/min | Mode emploi abrégé | Assist. son. | Mode emploi audio



- GuideLine – pour non-voyants et malvoyants
- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état



Code EAN: 4002516237389 / Numéro de matériel: 11331920 / Ancien Numéro de matériel: 11DD1313EU1

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
Type	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite Pearlfinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
Dosage précis par capsule CapDosing	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
GuideLine	•
Départ différé jusqu'à 7 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	70
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Programmes de lavage	
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•

WDD 131 WPS GuideLine

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1400 tr/min | Mode emploi abrégé | Assist. son. | Mode emploi audio



Code EAN: 4002516237389 / Numéro de matériel: 11331920 /

Ancien Numéro de matériel: 11DD1313EU1

Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Coton flèche	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Signal sonore	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Poids en kg	86
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0


WDD 131 WPS GuideLine

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1400 tr/min | Mode emploi abrégé | Assist. son. | Mode emploi audio




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm