

G 7510 SCU Series 120

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et placement en toute sécurité : panier MaxiComfort



Code EAN: 4002516244202 / Numéro de matériel: 11365530 / Ancien Numéro de matériel: 21751037D

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type | |
| Lave-vaisselle encastrables sous plan | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Design | |
| Coloris du bandeau | Inox CleanSteel |
| Type de bandeau de commande | Panneau incliné |
| Type de commande | Softkeys |
| Écran | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec PowerDisk | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
| BrilliantLight | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Écran |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | C |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,9 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,74 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 74 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,52 |
| Durée du programme ECO en minutes | 235 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène testée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| Séchage actif par condensation | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |

G 7510 SCU Series 120

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516244202 / Numéro de matériel: 11365530 /
Ancien Numéro de matériel: 21751037D

| | |
|--|---|
| Fragile | • |
| Hygiène | • |
| Solaire Économique | • |
| Extra silencieux 39 dB(A) | • |
| Pâtes/paëlla | • |
| Volumineux 65 °C | • |
| Verres Express chaud | • |
| Nettoyage machine | • |
| Options de lavage | |
| AutoDos | • |
| IntenseZone | • |
| Programme Express | • |
| Extra propre | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare | 4 |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Aménagement des paniers | MaxiComfort |
| Nombre de couverts | 14 |
| Sécurité | |
| Système AquaSécurité | • |
| Indication de nettoyage de filtre | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur des appareils en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5 |
| Poids net en kg | 49,5 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,70 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Langues affichage dispo. | |
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua | deutsch, english, español, français, italiano, nederlands, português, türkçe |
| Accessoires fournis | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk | • |

Miele

G 7510 SCU Series 120


Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.

G 7510 SCU Series 120

Lave-vaisselle encastrable

avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)