

DA 3598 EXTA

Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



- Design délicat – auvent extrêmement plat de 892 mm 892 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Eclairage efficace et homogène : 2 spots halogènes LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

C

Code EAN: 4002516283232 / Numéro de matériel: 11392200 / Ancien Numéro de matériel: 28359857D

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Évacuation d'air
Fonctionnement externe	•
Filtre à charbon actif en option	DKF 19-P
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	C
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	108,8
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	C
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	C
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x Watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	500 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Sécurité	
Sécurité Oubli	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du fût en mm	892
Hauteur du fût en mm	37
Profondeur du fût en mm	309
Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques	450
Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	16,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Puissance totale de raccordement en kW	0,01
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

DA 3598 EXTA

Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



Code EAN: 4002516283232 / Numéro de matériel: 11392200 /
Ancien Numéro de matériel: 28359857D

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Association avec table de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable


Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein

DA 3598 EXTA

Hotte murale

à combiner avec un moteur externe pour réduire le niveau sonore dans la cuisine.



Installation drawings DA 3598, DA 3598 EXT