


CS 7101-1 FL
Domino SmartLine
avec un brûleur gaz triple couronne




- Commande simple – Commande à une main à boutons
- Design élégant : encastrement à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Gaz double avec jusqu'à 4.500 kW de puissance max.
- Nettoyage : support ComfortClean lavable au lave-vaisselle

Code EAN: 4002516306832 / Numéro de matériel: 11402760 / Ancien Numéro de matériel: 27710151D

Type de chauffage	
Type de chauffage	Gaz
Modèle	
SmartLine	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	1
1e zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Brûleur wok doub.
Taille en mm	Ø 300
Puissance max. en W	4500
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Bouton
Commande par bouton	•
Allumage électrique avec commande à une main	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•
Sécurité	
Sécurité gaz thermocouple	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	92 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	92
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	358
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	92
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	7
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	4,50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60


CS 7101-1 FL
Domino SmartLine
avec un brûleur gaz triple couronne



Code EAN: 4002516306832 / Numéro de matériel: 11402760 /
Ancien Numéro de matériel: 27710151D

Accessoires fournis	
CSFG7000 FlameGuard	•
Câble d'alimentation	Oui
Ensemble d'injecteurs pour gaz naturel	•
Ensemble d'injecteurs pour gaz liquide	•
Anneau Wok	•

CS 7101-1 FL
Domino SmartLine
avec un brûleur gaz triple couronne



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)