

CS 7102-1 FL  
Domino SmartLine  
Avec deux brûleurs gaz



- Commande simple – Commande à une main à boutons
- Design élégant : encastrement à fleur de plan ou standard
- Se combine parfaitement avec tous les éléments SmartLine
- Flexibilité : 2 brûleur gaz dont 1 Booster
- Nettoyage : support ComfortClean lavable au lave-vaisselle

Code EAN: 4002516306924 / Numéro de matériel: 11402770 / Ancien Numéro de matériel: 27710251D

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Gaz
<b>Modèle</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	2
<b>1e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant centre
Type	Brûleur normal
Taille en mm	Ø 120-220
Puissance max. en W	1700
<b>2e zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière centre
Type	Brûleur fort
Taille en mm	Ø 140-240
Puissance max. en W	2700
<b>Confort d'utilisation</b>	
Commande par touches sensibles	Bouton
Commande par bouton	•
Allumage électrique avec commande à une main	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Supports de casserole lavables au lave-vaisselle	•
<b>Sécurité</b>	
Sécurité gaz thermocouple	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	92 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	92
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de la découpe (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de la découpe en mm (largeur) pour encastrement standard	358
Dimensions de la découpe en mm (profondeur) pour encastrement standard	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement (mm)	92
Dimension de la découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimension de la découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	7
Dimension de la découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382

CS 7102-1 FL  
Domino SmartLine  
Avec deux brûleurs gaz



Code EAN: 4002516306924 / Numéro de matériel: 11402770 /  
Ancien Numéro de matériel: 27710251D

Dimension de la découpe extérieure en mm (profondeur) 524  
pour encastrement à fleur de plan

Puissance totale de raccordement en kW 4,40

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 2,0

Tension en V 230

Fréquence en Hz 50-60

**Accessoires fournis**


CSFG7000 FlameGuard •

Câble d'alimentation Oui


Ensemble d'injecteurs pour gaz naturel •

Ensemble d'injecteurs pour gaz liquide •


CS 7102-1 FL  
Domino SmartLine  
Avec deux brûleurs gaz




CS7102FL, CS7102-1FL flush (installation drawing)



CS7102FL, CS7102-1FL (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)