

H 7262 B
Four multifonctions
avec affichage texte clair, thermosonde et PerfectClean




- Écran texte avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- La perfection en toute simplicité – Programmes automatiques
- Espace et flexibilité – Enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Accès rapide à tous les niveaux : rail coulissant FlexiClip




Code EAN: 4002516358640 / Numéro de matériel: 11580950 / Ancien Numéro de matériel: 22726244D

Modèle et design	
Four encastrable	•
Coloris	Inox/CleanSteel
PureLine	•
Avantages gustatifs	
Chauffage accéléré	•
Thermosonde	avec fil
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages personnalisés	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Confort d'entretien	
Inox/CleanSteel Inox antitrace	•
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Sécurité Oubli	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5

H 7262 B
 Four multifonctions
 avec affichage texte clair, thermosonde et PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7262 B
Four multifonctions
avec affichage texte clair, thermosonde et PerfectClean



Installation Kombi BM XL, installation drawings