

CM 6560 MilkPerfection
Machine à café autonome
WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



- Mousse de lait onctueuse pour des spécialités de café variées
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Entretien et longévité: le nettoyage facile – Programme nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil : WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516364092 / Numéro de matériel: 11594970 / Ancien Numéro de matériel: 29656013D

Modèle et design	
Machine à café avec système de grains	•
Coloris	Noir obsidien PF
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	8
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	14,0
Mode Performance	•
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	300
Capacité totale des réservoirs à grains en g	300
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du bac à marc pour galettes de café (pièces)	10
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages personnalisés	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•

CM 6560 MilkPerfection
Machine à café autonome
WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



Code EAN: 4002516364092 / Numéro de matériel: 11594970 /
Ancien Numéro de matériel: 29656013D

Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Thé blanc simple	•
Thé japonais simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,1
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,5
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Caractéristiques techniques	
Largeur des appareils en mm	251
Hauteur de l'appareil en mm	359
Profondeur de l'appareil en mm	427
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10

CM 6560 MilkPerfection
Machine à café autonome
WiFiConn@ct, récipient à lait haut de gamme et nombreuses spécialités de café.



Code EAN: 4002516364092 / Numéro de matériel: 11594970 /
Ancien Numéro de matériel: 29656013D

Nombre de phases	1
Pression de pompe en bar	15
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Accessoires fournis	
Buse à lait inox	•
Récipient à lait en verre	•
Bon pour cafetière CJ 1	•
Bon pour 4 x 250 g de café en grains BlackEdition ONE FOR ALL	•
Pastilles détartrantes	•
Pastilles de nettoyage	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
Café Miele 250 g	•

Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,