


## PFD 102 i

Lave-vaisselle semi-pro intégré

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 17 min\*
- Consommation d'énergie inférieure de 13 %\*\*
- Éclairage parfait pour un chargement facile – BrilliantLight
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Commande intuitive grâce à la conception claire du bandeau

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

\*\* Concerne le programme ECO, par rapport au modèle précédent.




Code EAN: 4002516366553 / Numéro de matériel: 11604750 / Ancien Numéro de matériel: 61010201D

<b>Design et modèle</b>	
Construction	Lave-vaisselle intégrable
Gamme	ProfiLine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée à chargement frontal
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Sans façade
Parois latérales	Galvanisé
Coloris du bandeau	Cleansteel Inox antitrace
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
<b>Application</b>	
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient aux clubs de sport	•
<b>Performances</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	17
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
<b>Commande</b>	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	8
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Indication de contrôle du filtre	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	7,10
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Puissance totale de raccordement en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00

PFD 102 i

Lave-vaisselle semi-pro intégré

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.




Code EAN: 4002516366553 / Numéro de matériel: 11604750 / Ancien Numéro de matériel: 61010201D

Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	Système Aquasécurité
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	805
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	570
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	960
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	700
Cuve utile, hauteur en mm	540
Cuve utile, largeur en mm	510
Cuve utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Cuve utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	42
Poids brut en kg	49
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	0,0
<b>Programmes</b>	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Aménagement des paniers ExtraComfort P	•
Aménagement de panier flexible FlexLine	•
Support pour verres FlexCare [nombre]	2
Support pour tasses FlexCare [nombre]	1
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
<b>Équipement</b>	
Raccordement électrique professionnel	•
Séchage	Séchage additionnel, Séchage actif par condensation, Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•

PFD 102 i

Lave-vaisselle semi-pro intégré

pour particuliers, cuisines d'entreprise, offices & arrière-cuisines.



Code EAN: 4002516366553 / Numéro de matériel: 11604750 /

Ancien Numéro de matériel: 61010201D

Cuve en inox de haute qualité	•
BrilliantLight	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Module Wi-Fi	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Capacité de chargement en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•