

K 7233 E

Réfrigérateur encastrable

avec DailyFresh et éclairage LED moderne pour plus de confort.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Lavage des balconnets au lave-vaisselle – ComfortClean
- Plus d'espace intérieur pour les objets volumineux – ComfortSize
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique



Code EAN: 4002516378532 / Numéro de matériel: 11641010 / Ancien Numéro de matériel: 36723300EU1

| | |
|---|-------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Réfrigérateur | • |
| Construction | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Ouverture de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de réfrigération | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose montable ultérieurement | • |
| Commande | |
| Panneau de commande | SensorTouch |
| Partie réfrigération débranchable | Non |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperFroid | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Mode Holiday (vacances) | • |
| Réfrigérateur/Zone de réfrigération | |
| Nombre de clayettes | 5 |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 3 |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
| Balconnets de contreporte | 4 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | E |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 96,70 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,26 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche en mm min. | 560 |
| Largeur de la niche en mm max. | 570 |
| Hauteur de la niche en mm min. | 1024 |
| Hauteur de la niche en mm max. | 1040 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur des appareils en mm | 559 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1022 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 546 |
| Poids en kg | 35,3 |
| Technique de fixation | Porte fixe |

K 7233 E

Réfrigérateur encastrable

avec DailyFresh et éclairage LED moderne pour plus de confort.



Code EAN: 4002516378532 / Numéro de matériel: 11641010 /

Ancien Numéro de matériel: 36723300EU1

| | |
|---|----------------|
| Poids max. façade de porte partie réfrigération en kg | 16 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 166 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 0 |
| Volume total utile en l | 166 |
| Classe de bruit (A-D) | B |
| Puissance acoustique en dB(A) re1pW | 34 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,2 |
| Remplacer l'ampoule | Service client |

Accessoires fournis


Balconnet à œufs

•



K 7233 E

Réfrigérateur encastrable



avec DailyFresh et éclairage LED moderne pour plus de confort.



K7233E, K7234E, installation (footnote*) (installation drawings)



K7233E, K7234E, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7233E, K7234E, side view (installation drawings)