

G 7115 SCi XXL AutoDos
Lave-vaisselle intégrable XXL
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



- Design innovant et confort sans pareil – le tiroir 3D MultiFlex
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516422761 / Numéro de matériel: 11744250 /
Ancien Numéro de matériel: 21711556D

| | |
|---|--------------------------------------|
| Type | |
| Lave-vaisselle intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Lave-vaisselle XXL | • |
| Design | |
| Coloris du bandeau | Blanc laqué |
| Type de bandeau de commande | Panneau droit |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | Affichage en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec PowerDisk | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Écran |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | B |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,64 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 64 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,40 |
| Durée du programme ECO en minutes | 199 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène testée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| Séchage actif par condensation | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |


G 7115 SCi XXL AutoDos
Lave-vaisselle intégrable XXL
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516422761 / Numéro de matériel: 11744250 /
Ancien Numéro de matériel: 21711556D

| | |
|---|---|
| Fragile | • |
| Extra silencieux 40 dB(A) | • |
| Nettoyage machine | • |
| Options de lavage | |
| AutoDos | • |
| Programme Express | • |
| Extra propre | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Aménagement des paniers | ComfortPlus |
| Nombre de couverts | 14 |
| Sécurité | |
| Système AquaSécurité | • |
| Indication de nettoyage de filtre | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 845 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 910 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur des appareils en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 845 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 120,5 |
| Poids net en kg | 48,2 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 1,70 |
| Poids min. du panneau d'habillage en kg | 3,0 |
| Poids max. du panneau d'habillage en kg | 11,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 8,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 17,0 |
| Langues affichage dispo. | |
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua | deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά |
| Accessoires fournis | |
| 1 x PowerDisk | • |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk | • |

G 7115 SCi XXL AutoDos
Lave-vaisselle intégrable XXL
avec dosage automatique grâce à AutoDos avec PowerDisk intégré.



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)