

## WWE360 WPS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

QuickPowerWash, défroissage et Miele@home – pour un soin intelligent du linge.



- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Lavage rapide et économique, même d'une seule pièce – SingleWash
- L'option Défroissage réduit les plis, gain de temps et d'efforts jusqu'à 50 %#
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*
- Écran et commande confortable du bout du doigt – ComfortSensor

\* Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516459088 / Numéro de matériel: 11805750 / Ancien Numéro de matériel: 11WE3603D

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	droite
<b>Type</b>	
Marque de produit	W1 White Edition
Chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction « sans essorage »	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante QuickIntenseWash	•
Dosage précis par capsule CapDosing	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Multilingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme « ECO 40–60 » à capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
Lavage à basse température « froid » et « 20 °C »	•
Contrôle de capacité automatique	•

WWE360 WPS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

QuickPowerWash, défroissage et Miele@home – pour un soin intelligent du linge.



Code EAN: 4002516459088 / Numéro de matériel: 11805750 /

Ancien Numéro de matériel: 11WE3603D

Débitmètre	•
Contrôle anti-mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic +	•
Coton	•
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles modernes	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Coton hygiène	•
Nettoyage machine	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40–60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	93
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2

WWE360 WPS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

QuickPowerWash, défroissage et Miele@home – pour un soin intelligent du linge.



Code EAN: 4002516459088 / Numéro de matériel: 11805750 /  
Ancien Numéro de matériel: 11WE3603D

#### Accessoires fournis

3 capsules

•

Bon d'achat pour lessive Miele

•

#### Langues affichage dispo.

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
français (FR), hrvatski,  
italiano, magyar,  
nederlands, polski, română,  
slovenščina, srpski, türkçe,  
ελληνικά


WWE360 WPS PWash&8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :


QuickPowerWash, défroissage et Miele@home – pour un soin intelligent du linge.




W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm