

## Triflex HX2

Aspirateur balai sans fil

Triflex HX2 avec design 3en1 pour une flexibilité exceptionnelle



- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie\* avec une charge
- Électrobrosse large avec détection du revêtement de sol
- 99,999 %\*\* de rétention de la poussière grâce au filtre HEPA\*\*
- L'aspirateur le plus performant de Miele\*\*\*

\* Convient pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL

\*\* CEI 62885-4

\*\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (absorption de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

Code EAN: 4002516445586 / Numéro de matériel: 11805990 / Ancien Numéro de matériel: 41OML001EU1

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| <b>Modèle</b>  |                                |
| Aspirateur balai sans fil  | •                              |
| Marque de produit  | Triflex HX2                    |
| Type de produit  | SOML0                          |
| Couleur de l'appareil  | Blanc lotus                    |
| <b>Nettoyage</b>   |                                |
| Technologie Vortex   | •                              |
| Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430                            | •                              |
| <b>Confort d'utilisation</b>                                     |                                |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration                | Curseur de réglage à 3 niveaux |
| Batterie Li-Ion remplaçable                                      | •                              |
| Fonction 3 en 1  | •                              |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                  |                                |
| Puissance nominale en W  | 192                            |
| <b>Système de filtration</b>                                     |                                |
| ComfortClean   | •                              |
| Filtre d'évacuation  | Filtre HEPA Lifetime           |
| Volume du bac à poussière en l                                   | 0,5                            |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                               |                                |
| Type de batterie   | Li-Ion                         |
| Capacité nominale de la batterie en mAh                          | 2500                           |
| Volume en dB   | 77,0                           |
| Largeur en mm  | 260                            |
| Hauteur en mm  | 1297                           |
| Poids en kg  | 3,6                            |
| Volt   | 25,2                           |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo             | 60                             |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique | 30                             |
| Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique | 14                             |
| Puissance au m <sup>2</sup>                                      | 125                            |
| Temps de charge en min.  | 240                            |
| <b>Accessoires fournis</b>                                       |                                |
| Trois accessoires  | Support mural intégré          |
| Suceur plat  | •                              |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques                          | •                              |
| Suceur à coussins XXL SPD 20                                     | •                              |
| Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430                            | •                              |
| Brosse de nettoyage  | Non                            |
| Support mural  | •                              |
| Bloc d'alimentation  | •                              |
| Carpet Care Tool   | •                              |