

## TWC560WP EcoSpeed&8kg Sèche-linge pompe à chaleur T1 : A+++ I 8 kg I EcoDry I FragranceDos I PerfectDry



- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes\*
- EcoDry assure de bonnes performances de séchage pendant toute la durée de vie
- FragranceDos parfume légèrement votre linge après le séchage<sup>\*\*</sup>
- PerfectDry, pour un linge ni trop humide ni trop sec
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@ home\*\*
- Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed, à charge et classe d'efficacité énergétique égale. Résultat testé avec le programme « Coton » à pleine charge.
- " Brevet EP 2 431 516
- "Offre internet supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon les régions.



Code EAN: 4002516462767 / Numéro de matériel: 11819560 / Ancien Numéro de matériel: 12WC5602D

Ancien Numéro de matériel: 12WC5602D	
Modèle	
installation en colonne	•
Côte à côte	•
Encastrable sous plan	•
Ouverture de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte interchangeable	•
Туре	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Coloris du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor jaune, 7 segments
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Rotation alternée du tambour	•
Protection du linge	
Tambour à structure alvéolaire	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation de l'eau de condensation intégré	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+++
Consommation électrique annuelle en kWh	177
Durée du programme standard en min	165
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	66
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation électrique en kWh à pleine charge,	1,44
programme standard coton avec séchage normal	
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
Programmes de séchage	
Coton	•
Coton flèche	•




## TWC560WP EcoSpeed&8kg Sèche-linge pompe à chaleur T1 : A+++ I 8 kg I EcoDry I FragranceDos I PerfectDry




Code EAN: 4002516462767 / Numéro de matériel: 1181956 Ancien Numéro de matériel: 12WC5602D	60 /
Entretien facile	•
Linge délicat	•
Chemises	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Imperméabilisation	•
Draps	•
	-
Air chaud/DryFresh	
Options de séchage Rotation infroissable	
	- <del>-</del>
Séchage doux plus	
Signal sonore	•
Qualité  Aubas souples	•
Aubes souples	•
Sécurité	
Code PIN	
Affichage « Vider réservoir »	•
Affichage « Nettoyer filtres »	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	655
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	56
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de réfrigérant	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global de produit frigorigène en $\mathrm{CO}_2$ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO <sub>2</sub> e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•

## Míele


## TWC560WP EcoSpeed&8kg Sèche-linge pompe à chaleur T1 : A+++ I 8 kg I EcoDry I FragranceDos I PerfectDry




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm