

DAS 4620  
Hotte murale  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique : panneau inox de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 couches
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

**A+++**

Code EAN: 4002516495963 / Numéro de matériel: 11862180 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4620SD

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Kit de recyclage en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Coloris	Inox
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,1
Classe d'efficacité de la dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x Watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur à double entrée	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0

DAS 4620  
Hotte murale  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516495963 / Numéro de matériel: 11862180 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4620SD

Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 66,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) 25,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 34,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 42,0

Pression acoustique au niveau Booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 53,0

#### Air recyclé

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 165

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 265

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 380

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591 585

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 43,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 53,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 62,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3 72,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 29,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 40,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13 59,0

#### Sécurité

Sécurité Oubli •

#### Caractéristiques techniques

Largeur du fût en mm 596

Hauteur du fût en mm 36

Profondeur du fût en mm 273

Distance min. en mm au-dessus des tables de cuisson électriques 450

Poids net en kg 12,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,5

Prise de terre •

Distance min. au-dessus des tables de cuisson gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Puissance totale de raccordement en kW 0,09

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150


DAS 4620  
Hotte murale  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516495963 / Numéro de matériel: 11862180 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4620SD

<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•
<b>Accessoires disponibles en option</b>	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 4620  
Hotte murale  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.  
Installation drawings